


Ansicht auf Unterseite (US)



657 658 (2)
(Leerkörper incl. Befestigungsmat.)

811
(Schild)

11
(Leiterplatte 3.2 mm)

649
(Jumper)

max. Bauteilhöhe 15 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client	Werkstoff/Material/Matiere:
c	*	*	*	3:2	***	***
b	*	*	*			
a	*	*	*			
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation:	Freimaß-Tol Tolerance Tolér. libre DIN 7168 m	
	Norm Revision	*	*	Backplane VME J1 12SL0T Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2		
	Gepr./Approv Ver.	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document	Intern Modification	Andr./Revision Page
	Gez./Drawn Des.	10.04.2005	Schl.	33001-012	000	51
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***	Ersatz für: replace/renplace:	***
					4/5	021

Schreff

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG

Lieferant: