



19" Power Unit 3HE 3x63A 3HE	19" Power unit 3U 3x63A	Boîtier de distribution 19" 3U 3x63A
<u>Stromeingang:</u> • Max. 3x63A 400/230V über Kabelverschraubung M40 auf der Rückseite	<u>Power input:</u> • Max. 3x63A 400/230V with screwed cable gland M40 on the backside	<u>Alimentation en entrée:</u> • Max. 3x63A 400/230V avec presse-étoupe M40 à l'arrière
<u>Stromabgänge:</u> • 9x16A IEC60320 C19 Buchsen einzeln abgesichert • Mit Zugentlastungsbügel	<u>Connection:</u> • 9x16A IEC60320 C19 outlets separate fused • with anti-traction brackets	<u>Sortie:</u> • 9 prises 16A IEC60320 C19 avec protection individuelle • Avec verrouillage arrêt-traction
<u>Gehäuse:</u> ▪ 3HE, Stahlblech; ▪ RAL 7021	<u>Box:</u> ▪ 3 unit, steel ▪ RAL 7021	<u>Boîtier:</u> ▪ 3U, métallique ▪ Poudré en RAL 7021
<u>SI – Überstromschutz:</u> • 16A Nennstrom, 400V • 1-polig, Charakteristik B ; 6kA;	<u>SI – overcurrent protection :</u> • nominal current 16A, 400V • 1-poles, characteristic B, 6kA ;	<u>Protection - SI</u> • 16A, 400V • 1-poles B; 6kA
<u>Lieferform:</u> • Neutrale Kartonverpackung • mit Schroff Art.-Nr. und Barcode 39	<u>Form of delivery:</u> • Neutral carton box • With Schroff Item no. and bar code 39	<u>Conditionnement :</u> • Emballage dans carton neutre • Avec réf. Schroff et code barre 39
<u>Lieferumfang:</u> • 1 x Power Unit • 2 x Haltegriffe 10501-026	<u>Extent of delivery:</u> • 1 x power unit • 2 x front handel 10501-026	<u>Composition :</u> • 1 x Boîtier de distribution • 2 x poignée 10501-026
<u>Thermische Eigenschaften</u> • Betriebs- Umgebungstemperatur 0 ... +55°C • Lagertemperatur -20... +75°C • Betriebs-Umgebungsfeuchte 5... 95% nicht kondensierend	<u>Thermal specifications</u> • Operating temperature range 0...+55°C • Storage temperature range -20... +75°C • Operating humidity range 5...95% relative humidity, non-condensing	<u>Spécification thermiques</u> • Température de fonctionnement 0°...+55° • Température de stockage -20°... +75° • Humidité en fonctionnement 5%... 95% sans condensation