

HÖCHSTER ZUGRIFFSSCHUTZ UND FLEXIBLES KABELMANAGEMENT



Mit der neuen nVent SCHROFF-Standardserie Varistar Colocation präsentiert nVent einen sicheren Schrank mit mehreren Fächern, der speziell für die IT-Infrastruktur und für Rechenzentren entwickelt wurde.

Der SCHROFF Varistar Colocation-Schrank ist mit zwei, drei oder vier Fächern in acht verschiedenen Schrankabmessungen verfügbar. Zusätzliche Verkleidungs- und Ausbauteile können jederzeit aus unserem Standard-Produktportfolio konfiguriert werden.

Er verfügt über sichere Trennschotts (Zwischenböden) und Kabeltrassen, die an mehreren Punkten am Rahmen befestigt sind.

Die Zwischenböden und Kabeltrassen jedes Faches sind strikt voneinander getrennt. Dies ermöglicht optimale Zugriffssicherheit für die eingebauten Komponenten. Darüber hinaus lassen sich die Trennschotts aufgrund ihres Designs als Kabelwanne nutzen.

Die 2-Punkt-Türverriegelung sorgt für zusätzliche Sicherheit und Robustheit und ist standardmäßig mit Kombinationsschlössern (Zahlencode und Generalschlüssel) ausgestattet.

Das durchdachte Kabelmanagement stellt die Trennung von Daten- und Stromkabeln sicher und ermöglicht eine Kabeleinführung von oben und unten sowie links und rechts.

VORTEILE UND NUTZEN DER VARISTAR COLOCATION-SCHRÄNKE

- Große Auswahl an Standard-Abmessungen und Konfigurationen
- Kurze Lieferzeit von 10 Werktagen
- Ausgereifte Infrastrukturlösungen und Produktkombinationen
- Sichere Schließung
- Flexible Kabeleinführung und Trennung von Daten- und Stromkabeln

Varistar Colocation-Schränke



Seitenansicht

- Kabeleinführung links und rechts in jedes Fach
- Seitliche Kabeltrassen für das jeweilige Fach über die komplette Schrankhöhe



Innenansicht, Fach

- Trennschott dient auch als Kabelwanne



Innenansicht mit geöffneter Tür

- 2-Punkt-Schließung für optimale Sicherheit

Fächer	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Artikelnummer
2	2000	600	1000	10130-202
		800		10130-205
		600	1200	10130-214
		800		10130-217
3	2000	600	1000	10130-203
		800		10130-206
		600	1200	10130-215
		800		10130-218
4	2000	600	1000	10130-204
		800		10130-207
		600	1200	10130-216
		800		10130-219
2	2200	600	1000	10130-208
		800		10130-211
		600	1200	10130-220
		800		10130-223
3	2200	600	1000	10130-209
		800		10130-212
		600	1200	10130-221
		800		10130-224
4	2200	600	1000	10130-210
		800		10130-213
		600	1200	10130-222
		800		10130-225

Weiterführende Informationen unter: [nVent.com/SCHROFF](https://www.nVent.com/SCHROFF)

Europa

Straubenhardt,
Deutschland

Tel: +49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich
Tel: +33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen
Tel: +48.22.209.98.35

Hemel Hempstead,
Großbritannien
Tel: +44.1442.24.04.71

Lainate, Italien
Tel: +39.02.932.714.1

Nordamerika

Warwick, RI, USA

Tel: +1.800.525.4682

San Diego, CA, USA

Tel: +1.800.525.4682

Naher Osten & Indien

Dubai, Vereinigte

Arabische Emirate

Tel: +971.4.37.81.700

Bangalore, Indien

Tel: +91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

Tel: +90.216.250.7374

Asien

Shanghai,

Volksrepublik China

Tel: +86.21.2412.6943

Singapur

Tel: +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

Tel: +81.45.476.0271



[nVent.com](https://www.nVent.com)

Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER