


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor



Stecker RM	2.0 mm
Connector pin grid	2.0 mm
Mounting holes dia	2.7 mm
Power Bugs	M4

Ansicht auf Unterseite (US)
view on bottom side

max. Bauteilhöhe 13.5 mm
max. component height 13.5 mm

Nicht angegebene Toleranzen ± 0.1 mm
all missing tolerances ± 0.1 mm

d	*	*	*	Wolstab/Scale Echelle	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client	Werkstoff:/Material:/Matiere:				
c	*	*	*							
b	*	*	*							
a	*	*	*							
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: CPC1 3U 7SL 64Bit SEK RI Kundenzzeichnung / customer drawing					Freiend-Tol Tolerance Toler./libre DIN 7168 m	
	Norm Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document		Intern	Ändr./Revision Modification	Blatt Page	Status	
	Gepr./Approv Ver.	*	*	23006-857			52	1/1	921	
	Gez./Drawn Des.	08.12.03	TE/Re							
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***		Ersatz für: replace/replace:		***		<i>Schreff</i>

Lieferant: