

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG


Stecker RM 2.0 mm
Connector pin grid 2.0 mm

Mounting holes dia 2.7 mm
Power Bugs M4

Ansicht auf Unterseite (US)
View on Bottom side

max. Bauteilhoehe 15.5 mm
max. component height 15.5 mm

Nicht angegebene Toleranzen +/-0,1mm
all missing tolerances +/-0,1mm



d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client *** ***	Werkstoff:/Material:/Matiere:					
c	*	*	*								
b	*	*	*								
a	*	*	*								
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: CPCI 3U 6SL 64Bit PRI LEFT Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2					Freimaß-Tol Tolerance Toler.libre DIN 7168 n		
	Norm Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No. No.du document 23006-736							
	Gepr./Approv Ver.	*	*	Z.Nr./Drawing No. No.du document	Intern	Ändr./Revision Modification	Blatt Page	Status			
	Gez./Drawn Des.	24.7.2006	H0		000	53	1/x	921			
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***					Ersatz für: replace/renplace: ***		

Lieferant: