


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Schild (SN/REV) →



Materialstaerke = 3,2 mm
 max. Bauteilhoehe 13.5 mm
 Ansicht auf Oberseite (OS)

Lieferant:

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client *** ***	Werkstoff:/Material:/Matiere:			
c	*	*	*						
b	*	*	*						
a	*	*	*						
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: CPCI 6U 2SL 64Bit PRI RI Bestueckungsplan (BPO) Blatt 1 von 2				Freimaß-Tol Tolerance Toler.libre DIN 7168 m	
	Norm Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No. No.du document	Intern	Ändr./Revision Modification	Blatt Page		
	Gepr./Approv Ver.	*	*	23006-862	000	54	5/6	921	
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***	Ersatz für: replace/renplace: ***				