


Für dieses Teil behalten wir uns alle Rechte vor



Version	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KU
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG

Stecker RM 2.0 mm
 Connector pin grid 2.0 mm
 Mounting holes dia 2.7 mm
 Power Bugs M4

Ansicht auf Unterseite (US)
 view on bottom side
 max. Bauteilhöhe 13.5 mm
 max. component height 13.5 mm

Nicht angegebene Toleranzen +/- 0.1 mm
 all missing tolerances +/- 0.1 mm

d	=	+	=	Maßstab/Scale	Produkt/Produkt/Produit	Verkaufst./Material-/Matiere:
c	=	+	=	Genie	Kunde/Customer/Client	
b	=	+	=	1:1	***	***
a	=	+	=		***	***
0	Frage/Answer	+	+	Benennung/Title/Designation:		
	Revision	+	+	CPCI 6U 2SL PRI LEFT		
	Gepr./Drawn	+	+	Z.Nr./Drawing No.		
	Verf./Date	28.11.2003	TE/Re	23006-792		
Int	Änder./Revision			Intern	Änder./Revision	Blatt
SYM	Modifikation			000	52	1/1
						921
				Status		

				Erstellt für/		
				Replace/employee:		

				Schraff		

Lieferant:

H