


Ansicht auf Unterseite (US)



11  
(Leiterplatte 3.2 mm)

811  
(Schild)

max. Bauteilhöhe 15 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client *** ***	Werkstoff:/Material:/Matiere:					
c	*	*	*								
b	*	*	*								
a	*	*	*								
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: Backplane VME J2 5Slot Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2				Freimaß-Tol Tolerance Toler./libre DIN 7168 m			
	Norm Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document	Intern	Ändr./Revision Modification	Blatt Page			Status	
	Gepr./Approv Ver.	*	*	02.11.2005	Schl.	33001-035	000	51	3/3	021	
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***				Ersatz für: replace/renplace:		***	

Lieferant:

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG