


Ansicht auf Unterseite (US)



11  
(Leiterplatte 3.2 mm)

811  
(Schild)

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG

max. Bauteilhöhe 15 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client ***	Werkstoff:/Material:/Matiere:					
c	*	*	*								
b	*	*	*								
a	*	*	*								
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: Backplane VME J2 10Slot Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2				Freimaß-Tol Tolerance Toler.libre DIN 7168 m			
	Norm Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document 33001-040				Intern 000	Ändr./Revision Modification 51	Blatt Page 3/3	Status 021
	Gepr./Approv Ver.	*	*	Ind SYM				Ersatz für: replace/renplace: ***			
	Gez./Drawn Des.	8.02.2007	Schl.	Name Nom ***				***			
	Ändr./Revision Modification		Datum Date	Name Nom				***			



Lieferant: