


Ansicht auf Unterseite (US)



max. Bauteilhöhe 15 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale	Produkt/Product/Produit	Werkstoff:/Material:/Matiere:
c	*	*	*	Echelle	Kunde/Customer/Client	
b	*	*	*	1:1	***	
a	*	*	*		***	
0	Freigabe/Release	*	*	Benennung:/Title:/Designation:		
	Relachement	*	*	VME 64x Monolithic 5 SLOT EADC		
	Norm	*	*	Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2		
	Revision	*	*	Frei-maß-Tolerance		
	Gepr./Approv	*	*	Z.Nr./Drawing No.	Intern	Ändr./Revision
	Ver.	*	*	No. du document	000	51
	Gez./Drawn	02.04.2006	Schl.	33001-065	Blatt	5/5
	Des.				Page	021
Ind	Ändr./Revision	Datum	Name	***	Status	***
SYM	Modification	Date	Nom	***	Ersatz für:	***
					replace/remplace:	



Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ	SG
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ		

Lieferant: