


Ansicht auf Unterseite (US)



max. Bauteilhöhe 15 mm

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG

d	*	*	*	Maßstab/Scale	Produkt/Product/Produit	Werkstoff/Material/Matiere:
c	*	*	*	Echelle	Kunde/Customer/Client	
b	*	*	*	1:1	***	
a	*	*	*		***	
0	Freigabe/Release	*	*	Benennung:/Title:/Designation:		Freimas-Tol Tolerance Toler./libre
	Norm	*	*	VME Monolithic 20 SLOT EADC		
	Revision	*	*	Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2		DIN 7168 m
	Gepr./Approv	*	*	Z.Nr./Drawing No.	Intern.Ändr./Revision	
	Ver.	*	*	No. du document	Modification	Blatt
	Gez./Drawn	7.10.2005	Ho	33001-080	000	51
	Des.				10/10	021
Ind	Ändr./Revision	Datum	Name	***	Ersetzfür:	Schroff
SYM	Modification	Date			replace/renplace:	

Lieferant: