


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Verteiler | KB | AV | ST | AR | MO | DI | KT | SF | VS | US | KÜ |
| | WE | EL | LA | ZU | VK | UK | MC | SB | EK | SJ | SG |



max Bauteilhöhe xx mm
Ansicht auf Unterseite (US)

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-----------|---------------|--|--|--------------------------------|---------------|--|--|
| d | • | • | • | Maßstab/Scale Echelle 1 1 | Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client *** *** | Werkstoff:/Material:/Matiere: | | | |
| c | • | • | • | | | | | | |
| b | • | • | • | | | | | | |
| a | • | • | • | | | | | | |
| 0 | Freigabe/Release Relachement | • | • | Benennung:/Title:/Designation: BUSPLATINE 8SL CPCI H110 R | | | | Freimas-Tol Tolerance Toler./libre DIN 7168 * | |
| | Norm Revision | • | • | Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2 | | | | | |
| | Gepr./Approv Ver. | • | • | Z.Nr./Drawing No. No. du document | Intern | Ändr./Revision Modification | Blatt Page | Status | |
| | Gez./Drawn Des. | 1 10 2005 | Hg | 23006-601 | 000 | 51 | 1/x | 921 | |
| Ind SYM | Ändr./Revision Modification | | Datum Date | Name Nom | Ersatz für: replace/renplace: | | | | |

Schreff

Lieferant: