


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor



Stecker RM 2.0 mm
 Connector pin grid 2.0 mm
 Mounting holes dia 2.7 mm
 Power Bugs M4

Ansicht auf Unterseite (US)
 view on bottom side
 max. Bauteilhöhe 15.5 mm
 max. component height 15.5 mm
 Nicht angegebene Toleranzen +/- 0.1 mm
 all missing tolerances +/- 0.1 mm

Lieferant:

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client *** ***	Werkstoff:/Material:/Matiere:				
c	*	*	*							
b	*	*	*							
a	*	*	*							
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: CPCI 3U 3SL 64 bit Left Kundenzeichnung / customer drawing				Freimaß-Tol Tolerance Toler.libre DIN 7168 m		
	Norm Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document 23006-733	Intern 000	Ändr./Revision Modification 51	Blatt Page 1/1			Status 921
	Gez./Drawn Ver. Des.	09.12.2003	TE/Re	***		Ersatz für: replace/renplace:		***		
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom							