


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor



Stecker RM
Connector pin grid
Mounting holes dia
Power Bugs

2.0 mm
2.0 mm
2.7 mm
M4

Ansicht auf Unterseite (US)
view on bottom side

max. Bauteilhöhe 15.5 mm
max. component height 15.5 mm

Nicht angegebene Toleranzen +/- 0.1 mm
all missing tolerances +/- 0.1 mm

Lieferant:

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client *** ***	Werkstoff:/Material:/Matiere:				
c	*	*	*							
b	*	*	*							
a	*	*	*							
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: CPCI 3U 4SL 64 bit Left Kundenzeichnung / customer drawing				Freimaß-Tol Tolerance Toler.libre DIN 7168 m		
	Norm Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document	Intern	Ändr./Revision Modification	Blatt Page			Status
	Gez./Drawn Des.	28.11.2003	TE/Re	23006-734	000	53	1/1			921
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***	Ersatz für: replace/renplace:		***			