

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG


Stecker RM 2.0 mm  
Connector pin grid 2.0 mm

Mounting holes dia 2.7 mm  
Power Bugs M4

Ansicht auf Unterseite (US)  
View on Bottom side

max. Bauteilhöhe 15.5 mm  
max. component height 15.5 mm

Nicht angegebene Toleranzen +/-0,1mm  
all missing tolerances +/-0,1mm



max. Bauteilhöhe 15,5 mm  
Ansicht auf Unterseite (US)

Lieferant:

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client ***	Werkstoff:/Material:/Matiere:						
c	*	*	*									
b	*	*	*									
a	*	*	*									
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: CPCI 3U 8SL 64Bit PRI LEFT Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2				Freimaß-Tol Tolerance Toler. libre DIN 7168 m				
	Norm Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document 23006-738				Intern 000	Ändr./Revision Modification 51	Blatt Page 7/7	Status 921	
	Gepr./Approv Ver.	*	*									
	Gez./Drawn Des.	8.08.2005	ho									
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***				Ersatz für: replace/renplace: ***				