


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG



Stecker RM 2 0 mm
 Connector pin grid 2 0 mm
 Mounting holes dia 2 7 mm
 Power Bugs M4

Ansicht auf Unterseite (US)
 View on Bottom side

max. Bauteilhöhe 15.5 mm
 max. component height 15.5 mm

Nicht angegebene Toleranzen +/-0,1mm
 all missing tolerances +/-0,1mm

d	•	•	•	Maßstab/Scale Echelle	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client	Werkstoff:/Material:/Matiere:	
c	•	•	•	1:1	•••		
b	•	•	•		•••		
a	•	•	•				
0	Freigabe/Release Relachement	•	•	Benennung:/Title:/Designation:			Freimaß-Tol Tolerance Toler./libre
	Norm Revision	•	•	CPCI 6U 5SL 64Bit PRI LEFT			DIN 7168 *
	Gepr./Approv Ver.	•	•	Z.Nr./Drawing No. No. du document	Intern Modification	Ändr./Revision Page	Status Blatt Page
	Gez./Drawn Des.	24.7.2006	Ho	23006-765	000	51	1/x 921
Ind SYM	Ändr./Revision Modification			Name Nom	Ersatzf./ replace/replace:		•••



Lieferant: