





Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor



Stecker RM 2.0 mm
 Connector pin grid 2.0 mm
 Mounting holes dia 2.7 mm
 Power Bugs M4

Ansicht auf Unterseite (US)
 View on Bottom side
 max. Bauteilhöhe 15.5 mm
 max. component height 15.5 mm
 Nicht angegebene Toleranzen +/-0,1mm
 all missing tolerances +/-0,1mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client *** ***	Werkstoff:/Material:/Matiere:			
c	*	*	*						
b	*	*	*						
a	*	*	*						
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: CPCI 3U 5SL 32Bit PRI RI Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2				Freimaß-Tol Tolerance Toler.libre DIN 7168 m	 
	Norm Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document	Intern	Ändr./Revision Modification	Blatt Page		
	Gepr./Approv Ver.	*	*	23006-815	000	51	7/7	921	
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***	Ersatz für: replace/renplace: ***				

Lieferant:

8 7 6 5 4 3 2 1

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1