


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor



KÜ	US	VS	SF	KT	DI	MO	AR	ST	AV	KB
SG	SJ	EK	SB	MC	UK	VK	ZU	LA	EL	WE

Stecker RM 2.0 mm  
 Connector pin grid 2.0 mm  
 Mounting holes dia 2.7 mm  
 Power Bugs M4

Ansicht auf Unterseite (US)  
 View on Bottom side

max. Bauteilhöhe 15.5 mm  
 max. component height 15.5 mm

Nicht angegebene Toleranzen +/-0,1mm  
 all missing tolerances +/-0,1mm

Lieferant:

Verteiler	d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client *** ***	Werkstoff:/Material:/Matiere:				
	c	*	*	*							
	b	*	*	*							
	a	*	*	*							
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	*	Benennung:/Title:/Designation: CPCI 3U 6SL 64Bit PRI RI Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2				Freimaß-Tol Tolerance Toler.libre DIN 7168 n		
	Norm Revision	*	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document	Intern	Ändr./Revision Modification	Blatt Page			Status
	Gepr./Approv Ver.	*	*	*	23006-816	000	51	1/x			921
	Gez./Drawn Des.	24.7.2006	Ho	*	***	Ersatz für: replace/renplace:					***
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***	Ersatz für: replace/renplace:						