


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor



Stecker RM
Connector pin grid
2.0 mm
2.0 mm

Mounting holes dia
Power Bugs
2.7 mm
M4

Ansicht auf Unterseite (US)
view on bottom side

max. Bauteilhöhe 13,5 mm
max. component height 13.5 mm

Nicht angegebene Toleranzen +/- 0.1 mm
all missing tolerances +/- 0.1 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client	Werkstoff:/Material:/Matiere:
c	*	*	*			
b	*	*	*			
a	*	*	*			
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: CPCI 3U 7SL 32Bit SEK Kundenzeichnung / customer drawing		Freisab-Tol Tolerance Toler. libre DIN 7168 m
	Norm Revision	*	*	Z. Nr. /Drawing No. No. du document		Intern Andr./Revision Modification
	Gepr./Approv Ver	*	*	23006-827		Blatt Page 1/1
	Gez./Drawn Des.	02.12.2003	TE/Re			Status 921
Ind SYM	Andr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***		Ersatz für: replace/replace:

Schreff

Lieferant: