

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG


Stecker RM
Connector pin grid
Mounting holes dia
Power Bugs

2.0 mm
2.0 mm
2.7 mm
M4

Ansicht auf Unterseite (US)
view on bottom side

max. Bauteilhöhe 13.5 mm
max. component height 13.5 mm

Nicht angegebene Toleranzen +/- 0.1 mm
all missing tolerances +/- 0.1 mm



Lieferant:

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client	Werkstoff./Material:/Matiere:					
c	*	*	*	1:1	***						
b	*	*	*		***						
a	*	*	*								
0	Freigabe/Release Relâchement	*	*	Benennung:/Title:/Designation:				Freimas-Tol Tolerance Toler./libre			
	Norm Revision	*	*	CPCI 3U 3SL R3 0 64Bit PRI RI				DIN 7168 *			
	Gepr./Approv Ver.	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document				Intern	Ändr./Revision Modification	Blatt Page	Status
	Gez./Drawn Des.	03 12 2002	TE/Re	23006-833				000	51	1/1	921
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***				Ersatz für: replace/renplace: ***			

