


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

8 7 6 5 4 3 2 1



Stecker RM 2.0 mm  
 Connector pin grid 2.0 mm  
 Mounting holes dia 2.7 mm  
 Power Bugs M4

Ansicht auf Unterseite (US)  
 view on bottom side  
 max. Bauteilhöhe 13.5 mm  
 max. component height 13.5 mm  
 Nicht angegebene Toleranzen +/- 0.1 mm  
 all missing tolerances +/- 0.1 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client *** ***	Werkstoff/Material:/Matiere:
c	*	*	*			
b	*	*	*			
a	*	*	*			
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: CPCI 6U 3SL 64Bit PRI RI Kundenzeichnung / customer drawing		Feinmaß-Toleranz Tolerance Toler. libre DIN 7168 m
	Norm	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document	Intern 000	
	Gepr./Approv Ver.	*	*	23006-863	Ändr./Revision Modification 51	
	Gez./Drawn Des.	09.12.2003	TE/Re		Blatt Page 1/1	921
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***	Ersatz für: replace/replace: ***	

Lieferant:

8 7 6 5 4 3 2 1