

# インタースケール ラズベリーパイ

## ラズベリーパイ 3 モデルBおよび 2 モデルBのための完全な保護



Raspberry Pi 3モデルBとPi 2モデルBボードを保持するために特別に設計された、理想的なSCHROFF Interscaleケースです。シャーシキットには、ボードを取り付けるためのハードウェア、信頼性の高いユニバーサルホルダー、ゴム製の脚など、組み立てに必要なすべてのアクセサリ部品が含まれています。

このインタースケールメタルケースは、耐久性とパウダーコート（RAL 9005ジェットブラック）仕上げで保護されています。高品質の外観は、タブ付きの特別なロック構造に基づいています。優れた設計により、完全に組み立てられたケースは、実装されるボードに対して優れた保護機能を提供します。

2本のネジを外すだけで、内蔵電子機器に素早く簡単にアクセスできます。

### PRODUCT CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

### Easy to assemble, performance-based design

#### スタンダードベースデザイン

- 必要なカットアウトを含む、ラズベリーパイ3とパイ2モデルBと互換性があります。
- コンパクトサイズ：32.2×65.5×89.5 mm（H×W×D）

#### 組み立てが簡単、性能ベースの設計

- 3つの部品からなるモジュラーケース、簡単な組み立て、2本のネジで固定
- M2.5ネジ付きスタンドオフおよびネジ用ボードアセンブリ
- 統合されたEMC保護機能を備えた革新的な設計 2 GHzで最大20 dB
- IP 30までの入力保護
- Raspberry Pi 3モデルBは、BluetoothおよびWiFi信号の減衰を15%未満に抑えながらボードを保護

## TECHNICAL DATA

- 取り付けられたコンポーネントの熱を放散させるための  
ハニカムグリッド換気（通気口）付きシャーシ
- メタルケースはRAL 9005パウダーコート仕上げ（漆黒）
- M2.5圧入ネジ式スタンドオフは底板。
- 組立時はトップカバーとフロントパネルを取り外す  
ことができます



## ORDERING INFORMATION

Description	品番
キット構成:	14891-110
ラズベリーパイ3モデルBとパイ2モデルB、穿孔パネル付きRAL9005塗装されたインタースケール	•
粘着シート付ゴム足（4個）	•
M2.5トルクスネジ（6個）	•
壁掛け用ブラケット	•

詳しくは下記URLにインタースケール情報があります：

<https://lp.schroff.nvent.com/interscale-small-form-factor-case-solution>



エヌヴェントジャパン株式会社  
エンクロージャー事業部

本社  
〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-10  
YS新横浜ビル3F  
電話 045-476-0281  
FAX 045-476-0289  
Email: [nvent\\_japan@nVent.com](mailto:nvent_japan@nVent.com)

大阪支店  
〒222-0033  
大阪府大阪市淀川区宮原5-1-3  
NLC新大阪アースビル9階903号室  
電話 06-6399-1630  
FAX 06-6399-1631  
Email: [nvent\\_japan@nVent.com](mailto:nvent_japan@nVent.com)