

Microtca Cube avec RTM

POUR APPLICATIONS HAUTE PERFORMANCE




**Open Modular
Computing Specifications**

- Slots avant conformes à la spécification
nVent SCHROFF MicroTCA PICMG MicroTCA.0 R1.0
 - 1 x slot MCH Double Full-size
 - 1 x slot AMC Double Full-size
 - 6 x slots AMC Double Mid-size
 - 1 x slot PM Double Full-size
- Slots arrière conformes à PICMG MicroTCA.4 R1.0
 - 7 x slots μ RTM Double Mid-size/Full-size

Le châssis est conçu pour tester les applications haute performance en laboratoire. La topologie de la carte fond de panier s'inspire de la topologie Dual Star 12 slots définie dans la spécification PICMG MTCA.4, mais est réduite à une version Single Star. Grâce au kit d'adaptateurs nVent SCHROFF, deux systèmes peuvent être montés côte à côte dans une baie 19".

- 1 x cassette de ventilation hot-swap avec EMMC pour le refroidissement des modules AMC et μ RTM
- Circulation du flux d'air : de la partie avant inférieure vers la partie arrière supérieure
- Dimensions du châssis:
 - Largeur: 217,72 mm (42 F)
 - Hauteur: 221,45 mm (5 U)
 - Profondeur: 373,30 mm

Éléments Du Châssis



Topologie de carte fond de panier 7 slots physics, 23005-466

Référence

La référence de commande est **11850-021**. La livraison comprend: le bac à cartes, la carte fond de panier, la cassette de ventilation amovible, le filtre à poussière.

Topologie de la carte fond de panier

La carte fond de panier comprend des connexions bussées spéciales pour les triggers, les horloges et les verrouillages. Elle comprend également une liaison point à point SAS/SATA et des connexions Fabric entre les AMC.

Remarque:

Sur demande, les supports JTAG peuvent être montés à l'arrière de la carte fond de panier.

Accessoires:

- Module d'alimentation 600 W, avec PM EMMC, Double Full-size
Référence **11098-547**
- Kit de fractionnement
Référence **20849-115**
- Modules d'obturation et faces avant MicroTCA.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR : nVent.com/SCHROFF

Europe

Straubenhardt, Allemagne
Tél.: +49.7082.794.0
Betschdorf, France
Tél.: +33.3.88.90.64.90
Varsovie, Pologne
Tél.: +48.22.209.98.35
Hemel Hempstead, Grande-Bretagne
Tél.: +44.1442.24.04.71
Skarpnäck, Suède
Tél.: +46.8683.61.00
Lainate, Italie
Tél.: +39.02.932.714.1

Amérique Du Nord

Tous les sites
Tél.: +1.800.525.4682

Moyen-Orient Et Inde

Dubaï, Émirats Arabes Unis
Tél.: +971.4.37.81.700
Bangalore, Inde
Tél.: +91.80.6715.2001
Istanbul, Turquie
Tél.: +90.216.250.7374

Asie

Shanghai, République Populaire de Chine
Tél.: +86.21.2412.6943
Qingdao, République Populaire de Chine
Tél.: +86.523.8771.6101
Singapour
Tél.: +65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japon
Tél.: +81.45.476.0271



Notre éventail complet de marques:

nVent.com

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER