

Card-Lok série 235

CONNECT AND PROTECT



LARGEUR DE RAINURE RECOMMANDÉE

Carte de circuit imprimé + 8,00 (0,315)

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ

68 N-cm (6 po-lb)

POIDS

1,34 g/cm (0,120 oz/po)

MATÉRIAUX ET FINITIONS


SEGMENTS

- **Matériau :** Alliage d'aluminium 6061-T6 selon ASTM-B221 ou AMS-QQ-A-200/8
- **Finition :** voir le tableau des finitions ci-contre


VIS

Vis à tête hexagonale de 0,09 po ou 2,5 mm, selon la configuration de montage

- **Matériau :** acier inoxydable selon ASTM A-582
- **Finition :** Passivation selon AMS2700



CARD-LOK SÉRIE 235



Unités : mm (po)
Sauf indication contraire :
 0,xx ± 0,25, 0,x ± 0,5
 (0,xxx ± 0,010, 0,xx ± 0,02)
 Remarque : chaque pièce a une tolérance de ± 0,010

Code de référence Card-Lok série 235 trois pièces

Options de préfixe

Lecteur à slot _____ S

Tête hexagonale 2 mm _____ [vide]

Options de finition

Anodisé noir _____ A

ou au choix dans le Tableau des finitions

Longueur du montage en pouces. Les longueurs standard disponibles sont 71,12 (2,80), 96,52 (3,80) et 121,9 (4,80). _____ longueur 0,xx
 Autres longueurs disponibles sur demande

Trou de fixation central supplémentaire _____ E

Aucun _____ [vide]

Possibilités de montage – trou taraudé M2.5 _____ TM2.5

ou au choix dans le Tableau des possibilités de montage _____ voir tableau

Serrure de porte en option _____ P

Aucun _____ [vide]

Exemple de code de référence :

A235-2.80ETM2.5

Card-Lok série 235 trois pièces, anodisé noir, 71,12 (2,80) de longueur de montage, avec trois trous de fixation taraudés M2.5.

TABLEAU DES FINITIONS

Lettre du code	Finition
[vide]	Film chimique selon Mil-DTL-5541, Classe 1A, Type 1, or
« R »	Film chimique selon Mil-DTL-5541, Classe 3, Type II, incolore
« A »	Anodisé noir selon Mil-A-8625, Type II, Classe 2
« HA »	Anodisé noir dur selon Mil-A-8625 Type III, Classe 2
« EN »	Nickel autocatalytique selon Mil-C-26074, Classe 4, Catégorie B, brillant

TABLEAU DES MÉTHODES DE FIXATION

Lettre du code	Finition
[vide]	Pas de trous de fixation
« T0 »	Trou taraudé 0-80
« T2 »	Trou taraudé 2-56
« TM2 »	Trou taraudé M2 x 0,40
« TM2.5 »	Trou taraudé M2.5 x 0,45

nVent SCHROFF SAS,

Z.I. 4, rue du Marais, Boîte Postale 16,
 67660 Betschdorf France,
 +33 (0) 3 88 90 64 90

CALMARK™



Notre solide portefeuille de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER