Baies électroniques

PLATES-FORMES DE BAIES ÉLECTRONIQUES 19" FLEXIBLES POUR CHAQUE APPLICATION

La protection apportée aux équipements électroniques est fonction de l'application et des exigences.

nVent propose un large éventail de solutions allant des baies simples, esthétiques et fonctionnelles, aux versions blindées, résistantes aux chocs et aux vibrations, grâce aux plates-formes de baies flexibles SCHROFF Varistar et SCHROFF Novastar riches d'un grand choix d'accessoires. Outre notre gamme de baies standard, toutes les baies SCHROFF peuvent être configurées individuellement pour des applications spécifiques en combinant des pièces disponibles sur étagère.

Choisissez parmi plus de 100 dimensions de baies standard et une vaste sélection d'accessoires et de modifications, y compris des découpes supplémentaires (par ex. pour les ventilateurs ou les connecteurs) et des coloris spéciaux.

Si les besoins du client ne peuvent être satisfaits en combinant ou en modifiant les composants standard, les deux plates-formes de baies modulaires offrent un excellent point de départ pour concevoir des baies 19" personnalisées.

AVANTAGES

- Bâti modulaire disponible en acier et en aluminium
- Combinaison de plus de 100 dimensions et 1 000 pièces d'habillage
- Intégration et test des accessoires mécaniques et électriques
- Leader dans la fabrication de baies électroniques personnalisées avec plus de 50 ans d'expérience

SCHROFF NOVASTAR – BÂTI 19" EN ALUMINIUM, VISSÉ

- **Compact :** baies 19" ne mesurant que 553 mm de large
- **Innovant :** montants apparents avec rainure en T pour monter les accessoires sur le bâti
- **Élégant :** montage aisé des pièces d'habillage avec système de loquet coulissant novateur
- **Pratique :** baies isolées, accouplées et/ou superposées



SCHROFF VARISTAR – BÂTI 19" EN ACIER , SOUDÉ

- **Stable :** jusqu'à 1 600 kg de charge statique
- **Performant :** indice de protection jusqu'à IP55 et blindage HF directement via les pièces d'habillage pour des performances de 60 dB à 1 GHz et de 40 dB à 3 GHz
- **Robuste :** stabilité mécanique élevée pour zone sismique de niveau 4 conformément à la norme CEI 61587-2
- **Efficace :** concepts de refroidissement modulables avec échangeurs thermiques air/eau intégrés d'une puissance de refroidissement de 40 kW



Pour de plus amples informations , consultez : nVent.com/SCHROFF

Amérique du nord

Tous les sites
Tél. +1.800.525.4682

Europe

Allemagne
Tél. +49.7082.794.0

France
Tél. +33.3.88.90.64.90

Pologne
Tél. +48.22.209.98.35

Grande-Bretagne
Tél. +44.1442.24.04.71

Italie
Tél. 39.02.5776151.224

Asie

République Populaire de Chine
Tél. +86.21.2412.6943

Singapour
Tél. +65.6768.5800

Japon
Tél. +81.45.476.0271

Moyen-Orient et Inde

Émirats Arabes Unis
Tél. +971.4.37.81.700

Inde
Tél. +91.80.6715.2001

Turquie
Tél. +90.216.250.7374

nVent

nVent.com

Notre éventail complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2018 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées, ou sont concédés sous licence par nVent Services GmbH ou ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis. nVent reserves the right to change specifications without notice. 39601-857