



CONNECT AND PROTECT

Панели Электропитания


nvent

SCHROFF

Принадлежности для шкафов – Панели

ОБЗОР

ГЛАВНЫЙ КАТАЛОГ

Шкафы 1

Корпуса настенные 2

Принадлежности для шкафов и настенных корпусов 3

Системы контроля микроклимата .. 4

Электронные корпуса 5

Блочные каркасы/ 19" шасси 6

Передние панели, вставные модули, кассеты 7

Системы 8

Источники питания 9

Объединительные платы 10

Разъемы, элементы для передних панелей 11

Приложение ... 12



00704002




Однофазные и трехфазные панели

00704003



Панели с неразъемным подключением сетевых кабелей или штекерным соединением Wieland® GST 18

00704004



Множество функциональных элементов до блока Master-Slave

00704005



19" трехфазный распределитель тока, два класса мощности

00709047

Принадлежности для шкафов – Панели

ОБЗОР

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- Модульная компактная конструкция с многочисленными функциональными элементами
- Подключение к сети с помощью кабеля и штекера, принятого в стране эксплуатации, или через соединения Wieland® GST18
- Горизонтальный монтаж на 19" монтажный уровень (1 U) или вертикальная установка на каркас шкафа
- Многофазная подача электропитания через трехконтурные исполнения панелей или распределитель тока IEC



00704005 00708032



00708033

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ, 1 U

- Неразъемный соединительный кабель со штекером, типичным для страны эксплуатации, или со штекером Wieland® GST18
- Различные розетки: IEC, SCHUKO, UTE, британского, американского или швейцарского стандарта
- Функциональные элементы: автомат с функцией защиты от аварийных токов и перенапряжения сети, сетевой фильтр с дисплеем
- Одно- и трехфазное питание

19" РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТОКА, 3-ФАЗНЫЙ

- Трехфазный токораспределитель для подключения однофазных потребителей или панелей электропитания
- Вход: 3-фазный, 400 В перем. тока (32 или 63 А)
- Выход с гнездами IEC 60320-C19
 - 6 × 230 В перем. тока для исполнения 32 А/фаза
 - 9 × 230 В перем. тока для исполнения 63 А/фаза
- Защита от токов перегрузки для каждого выхода

SERVICEPLUS

Например, индивидуальная конфигурация: конструкция, розетки, подключение к сети питания, функциональные элементы (фильтры, защита от токов перегрузки и перенапряжения и т. д.)

Обзор 3.50

Панели питания с сетевым кабелем

SCHUKO

SCHUKO 3.52

SCHUKO, Master-Slave 3.53

SCHUKO, 3 контура тока 3.54

Панели UTE

UTE 3.55

UTE, Master-Slave 3.56

UTE, 3 контура тока 3.57

IEC

IEC, C13 3.58

Панели электропитания IEC, C19 3.59

Панели электропитания IEC, C19, 3 фазы 3.60

SCHUKO/ IEC

Панели электропитания с 2 проводами (SCHUKO и IEC), 3 фазы 3.61

BS

Панели британского стандарта 3.62

USA

Панели американского исполнения 3.63

Панели Swss

Панели швейцарского исполнения 3.64

Панели питания Wieland®

Панели электропитания SCHUKO, Wieland® 3.67

Панели электропитания UTE, Wieland® 3.68

IEC, Wieland® 3.69

Соединительный кабель для Wieland® 3.70


19" распределитель тока

3-фазный 3.71

Панели электропитания с дистанционным управлением 3.72

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SCHUKO



Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками SCHUKO (с выключателем или функциональными элементами)
- Монтажная высота 1 U
- Соединительный провод длиной 2 м, штекер SCHUKO/UTE
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 16 А
- В соответствии с DIN 57620, VDE 0620



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | 1 | Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов |
| 2 | 1 | Розетки SCHUKO, повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, клавишный выключатель (с подсветкой) и функциональные элементы см. в информации для заказа |
| 3 | 2 | Конечная часть, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV -F 3G 1,5 мм ² , штекер литой SCHUKO/UTE, ПВХ |
| 5 | 2 | Монтажный кронштейн, полиамид, цвет RAL 7035 (только для 10" и 19" исполнений) |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Описание | Кол-во розеток | Длина дюймы | Длина мм | Глубина мм | Выключатель | Функциональный элемент | Заказ № |
|-----------------------------------|----------------|-------------|----------|------------|-------------|---|------------------|
| SCHUKO | 3 | – | 184 | 44 | – | – | 60110-200 |
| | 4 | 10" | 210 | 44 | – | – | 60110-201 |
| | 9 | 19" | 438.5 | 44 | – | – | 60110-202 |
| | 12 | – | 947.5 | 44 | – | – | 60110-203 |
| | 15 | – | 1202 | 44 | – | – | 60110-204 |
| | 19 | – | 1753 | 44 | – | – | 60110-205 |
| SCHUKO с выключателем | 8 | 19" | 438.5 | 44 | X | – | 60110-206 |
| | 12 | – | 947.5 | 44 | X | – | 60110-207 |
| | 15 | – | 1202 | 44 | X | – | 60110-208 |
| | 19 | – | 1753 | 44 | X | – | 60110-209 |
| SCHUKO с функциональным элементом | 6 | 19" | 438.5 | 88 | – | Автоматический выключатель дифференциального тока | 60110-216 |
| | 6 | 19" | 438.5 | 75 | – | Автоматический выключатель токов перегрузки | 60110-212 |
| | 6 | 19" | 438.5 | 88 | – | Выключатель дифференциального тока + выключатель перегрузки | 60110-217 |
| | 7 | 19" | 438.5 | 44 | – | Сетевой фильтр | 60110-214 |
| | 8 | 19" | 438.5 | 44 | – | Автомат с функцией защиты от перенапряжения сети | 60110-210 |
| | 6 | 19" | 438.5 | 44 | – | Защита от перенапряжения + сетевой фильтр | 60110-266 |
| | 9 | – | 947.5 | 44 | – | Автомат с функцией защиты от перенапряжения сети | 60110-211 |

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас

Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу

Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.

20110-068


Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.

23130-010

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SCHUKO, MASTER-SLAVE



Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- При включении ведущего прибора ведомые выходы подключаются к сети (порог переключения регулируется)
- Монтажная высота 1 U
- Соединительный кабель длиной 2 м, штекер SCHUKO/UTE
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 110 - 230 В, 16 А
- В соответствии с DIN 57620



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | 1 | Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток |
| 2 | 6 | Розетки SCHUKO, повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035 |
| 3 | 2 | Конечная часть, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV -F 3G 1,5 мм ² , штекер литой SCHUKO/UTE, ПВХ |
| 5 | 2 | Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035 |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Кол-во розеток | Длина дюймы | Длина мм | Глубина мм | Заказ № |
|----------------|-------------|----------|------------|------------------|
| 6 | 19" | 438.5 | 44 | 60110-270 |

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас **Заказ №/05**

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу **Заказ №/35**

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. **20110-068**



Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. **23130-010**

ПРИМЕЧАНИЕ


- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SCHUKO, 3 ФАЗЫ



00704008 dta44115



Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками Schuko, 3 фазы
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель с втулочными наконечниками, 2 м
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Вертикальный монтаж
- 3 фазы, 16 А на фазу
- В соответствии с DIN 57620



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | 1 | Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток |
| 2 | 9 | Розетки SCHUKO, повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, 3 контура по 3 розетки (в различных цветовых исполнениях) |
| 3 | 2 | Конечная часть, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Соединительный кабель, черный, 2 м, 05VV-F 5G, 2,5 мм ² , с втулочными наконечниками |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Кол-во розеток | Высота U | Длина мм | Глубина мм | Заказ № |
|----------------|----------|----------|------------|------------------|
| 9 | 1 | 608.5 | 44 | 60110-219 |

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. **20110-068**


Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. 23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ UTE



- Модульная конструкция с клавишным выключателем или функциональными элементами
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель 2 м, штекер SCHUKO/UTE
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 16 А
- В соответствии с NFC 61303



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | 1 | Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов |
| 2 | | Розетки UTE, повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, клавишный выключатель (с подсветкой) и функциональные элементы см. в информации для заказа |
| 3 | 2 | Конечная часть, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV-F 3G 1,5 мм ² , штекер литой SCHUKO/UTE, ПВХ |
| 5 | 2 | Монтажный кронштейн, полиамид, цвет RAL 7035 (только для 10" и 19" исполнений) |

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Описание | Кол-во розеток | Длина дюймы | Длина мм | Глубина мм | Выключатель | Функциональный элемент | Заказ № |
|---|----------------|-------------|----------|------------|--|---|-------------------|
| 10" панель электропитания, 4 розетки UTE | 4 | 10" | 210 | 44 | - | - | 60110-220 |
| | 9 | 19" | 438.5 | 44 | - | - | 60110-221 |
| | 12 | - | 947.5 | 44 | - | - | 60110-222 |
| | 15 | - | 1202 | 44 | - | - | 60110-223 |
| | 19 | - | 1753 | 44 | - | - | 60110-224 |
| UTE с выключателем | 8 | 19" | 438.5 | 44 | X | - | 60110-225 |
| | 12 | - | 947.5 | 44 | X | - | 60110-226 |
| UTE с функциональным элементом | 6 | 19" | 438.5 | 88 | - | Автоматический выключатель дифференциального тока | 60110-230 |
| | 6 | 19" | 438.5 | 75 | - | Автоматический выключатель токов перегрузки | 60110-228 |
| | 6 | 19" | 438.5 | 88 | - | Автоматический выключатель дифференциального тока + автоматический выключатель токов перегрузки | 60110-231 |
| | 7 | 19" | 438.5 | 44 | - | Сетевой фильтр | 60110-229 |
| | 8 | 19" | 438.5 | 44 | - | Автомат с функцией защиты от перенапряжения сети | 60110-227 |
| | 6 | 19" | 438.5 | 44 | - | Автомат с функцией защиты от перенапряжения сети + сетевой фильтр | 60110-267 |
| Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас | | | | | | | Заказ №/05 |
| Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу | | | | | | | Заказ №/35 |
| Принадлежности | | | | | | | |
| Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. | | | | | | | 20110-068 |
| Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом | | | | | Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. | | 23130-010 |

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ UTE, MASTER-SLAVE



Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- При включении ведущего прибора ведомые выходы подключаются к сети (порог переключения регулируется)
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель длиной 2 м со штекером SCHUKO/UTE
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 16 А
- Соответствие стандарту NFC 61-303



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | 1 | Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток |
| 2 | 6 | Розетки UTE, повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035 |
| 3 | 2 | Конечная часть, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV -F 3G 1,5 мм ² , литой штекер SCHUKO/UTE, ПВХ |
| 5 | 2 | Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035 |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Кол-во розеток | Длина дюймы | Длина мм | Глубина мм | Заказ № |
|----------------|-------------|----------|------------|------------------|
| 6 | 19" | 438.5 | 44 | 60110-232 |

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. **20110-068**


Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. 23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ UTE, 3 ФАЗЫ



- Панели электропитания с розетками UTE, 3 фазы
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель с втулочными наконечниками, 2 м
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Вертикальный монтаж
- 3 фазы, 16 А на фазу
- В соответствии с NFC 61-303



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | 1 | Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток |
| 2 | 9 | Розетки UTE, повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, 3 контура по 3 розетки (в различных цветовых исполнениях) |
| 3 | 2 | Конечная часть, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Сетевой кабель, черный, 2 м, 05VV-F 5G, 2,5 мм ² , с втулочными наконечниками |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Кол-во розеток | Высота U | Длина мм | Глубина мм | Заказ № |
|----------------|----------|----------|------------|------------------|
| 9 | 1 | 608.5 | 44 | 60110-233 |

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас **Заказ №/05**

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу **Заказ №/35**

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. **20110-068**

Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. 23130-010

Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

00502502

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ IEC, C13



- Панели электропитания с гнездами IEC 60320 C13
- Монтажная высота 1 U
- Соетевой кабель с втулочными наконечниками, 2 м
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 10 А
- В соответствие с IEC 60320



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | 1 | Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов |
| 2 | | Розетки IEC 60320-C13 (полиамид, RAL 7035), количество см. в информации для заказа |
| 3 | 2 | Наконечник, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Соединительный кабель, 2 м, черный, с втулочными наконечниками, H05VV-F 3G 1,5 мм ² |
| 5 | 2 | Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035 (только для 19" исполнений) |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Кол-во розеток | Длина дюймы | Длина мм | Глубина мм | Référence |
|----------------|-------------|----------|------------|------------------|
| 8 | 19" | 438.5 | 44 | 60110-290 |
| 12 | 19" | 438.5 | 44 | 60110-291 |
| 16 | – | 608.5 | 44 | 60110-292 |

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас

Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу


Заказ №/35

Принадлежности

| | |
|---|------------------|
| Стопорный язычок для штекера IEC 60320-C13 в упаковке 12 шт. | 60110-362 |
| Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки панелей электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. | 20110-068 |
| Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. | 23130-010 |
| Сетевой кабель: Для стопорного язычка штекера IEC 60320-C14, гнездо IEC 60320 C13, 0,5 м, 1 шт. | 60110-360 |
| Сетевой кабель: Для стопорного язычка штекера IEC 60320-C14, гнездо IEC 60320 C13, 1 м, 1 шт. | 60110-361 |

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа заказывается отдельно
- Панели электропитания IEC с дистанционным контролем и управлением см. на стр. 3.75
- Панели электропитания IEC с универсальными штекерными разъемами (штекерное соединение Wieland®) см. на стр. 3.67



Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки



Стопорные язычки

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ IEC, C19



- Панели электропитания с розетками C19 IEC (8 или 12 шт.)
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель длиной 2 м со штекером стандарта IEC 60309
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Вертикальный монтаж (для 19" исполнения горизонтальный и вертикальный монтаж)
- 230 В, 32 А (2 предохранителя, 16 А), 16 А (без предохранителя)



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | 1 | Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов |
| 2 | | Розетки IEC 60320 C19 (полиамид, RAL 7035), вид и количество см. в информации для заказа |
| 3 | 2 | Наконечник, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Сетевой кабель длиной 2 м со штекером стандарта IEC 60309 |
| 5 | 2 | Монтажный кронштейн, полиамид, цвет RAL 7035 (только для 19" исполнений) |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Кол-во розеток | Длина дюймы | Длина мм | Глубина мм | Вход | Предохранитель | Référence |
|----------------|-------------|----------|------------|--------------|----------------|------------------|
| IEC 60320 C19 | | | | | | |
| 8 | 19" | 438.5 | 44 | 230 В~, 16 А | – | 60110-280 |
| 12 | – | 947.5 | 44 | 230 В~, 16 А | – | 60110-282 |
| 12 | – | 947.5 | 44 | 230 В~, 32 А | 2 x 16 А | 60110-281 |


Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас **Заказ №/05**

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу **Заказ №/35**

Принадлежности

| | |
|---|------------------|
| Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. | 20110-068 |
|---|------------------|

Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. 23130-010



Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

ПРИМЕЧАНИЕ


- Монтажный кронштейн для вертикальной установки следует заказывать отдельно
- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ IEC, 3 ФАЗЫ



00709019
DTA44118
00709050
C13 C19



Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками IEC в соответствии с IEC 60320 (C13 или C13/C19)
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель, 2 м, 3 фазы, со штекером в соответствии с IEC 60309 (16 или 32 A)
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Вертикальный монтаж
- 400 В, 32 А (6 предохранителей, 16 А), 16 А (без предохранителя)



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | 1 | Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов |
| 2 | | Розетки IEC 60320 (полиамид, RAL 7035), вид и количество см. в информации для заказа |
| 3 | 2 | Наконечник, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Сетевой кабель длиной 2 м со штекером стандарта IEC 60309 |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Вход | Длина мм | Глубина мм | Выход | Предо-храни- тель | Référence |
|--------------|----------|------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| 400 В~, 16 А | 947.5 | 44 | 18 x IEC C13 | – | 60110-283 |
| 400 В~, 16 А | 947.5 | 44 | 18 x IEC C13, 6 x IEC C19 | – | 60110-284 |
| 400 В~, 32 А | 1753 | 44 | 24 x IEC C13, 6 x IEC C19 | 6 x 16 А | 60110-285 |

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас

Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу

Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.

20110-068

Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.

23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ


- Монтажный кронштейн для вертикальной установки следует заказывать отдельно
- Крепежный набор для монтажа 19" оборудования см. стр. 3.17

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С 2 ПРОВОДАМИ (SCHUKO И IEC), 3 ФАЗЫ



- Панели электропитания с розетками IEC 60320-C13 и SCHUKO
- Монтажная высота 1 U
- Два сетевых кабеля (поделены пополам в продольном направлении), 3 м (с втулочными наконечниками), 2 x 3 фазы, 400 В_{перем. тока} (красная, черная, белая области)
- При установке панель электропитания можно повернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж



00712005 C13 dsa44118 SCHUKO dsa44115

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | 1 | Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток |
| 2 | | Розетки IEC 60320 (полиамид, RAL 7035), вид и количество см. в информации для заказа |
| 3 | 2 | Наконечник, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Сетевой кабель, 2 x 2 м, втулочные наконечники для подсоединения |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Вход | Длина мм | Глубина мм | Выход | Référence |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|------------------|
| 400 В _{перем. тока} 16 А | 1848,5 | 44 | 36 x IEC C13 + 12 x SCHUKO | 60110-286 |
| 400 В _{перем. тока} 16 А | 1848,5 | 44 | 48 x IEC C13 | 60110-287 |

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас **Заказ №/05**

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу **Заказ №/35**



Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. **20110-068**

Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. **23130-010**


ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикальной установки, требуется только для шкафов 47 U, заказывается отдельно



Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ BS



Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками британского стандарта, по выбору с клавишным выключателем
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель, 2 м, штекер британского исполнения (со встроенным предохранителем)
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 13 А
- В соответствии с BS-1363



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | 1 | Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов |
| 2 | | Розетки британского стандарта BS, полиамид, RAL 7035, клавишный выключатель (с подсветкой) см. в информации для заказа |
| 3 | 2 | Конечная часть, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV -F 3G 1,5 мм ² , литой штекер британского стандарта BS (встроенный предохранитель 13 А), ПВХ |
| 5 | 2 | Монтажный кронштейн, полиамид, цвет RAL 7035 (только для 19" исполнений) |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Описание | Кол-во розеток | Длина дюймы | Длина мм | Глубина мм | Заказ № |
|-------------------|----------------|-------------|----------|------------|------------------|
| BS | 7 | 19" | 438.5 | 44 | 60110-243 |
| BS | 10 | – | 947.5 | 44 | 60110-244 |
| BS с выключателем | 6 | 19" | 438.5 | 44 | 60110-245 |

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас

Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу

Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. **20110-068**


Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. 23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ USA



Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками американского исполнения и с клавишным выключателем (по выбору)
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель длиной 2 м, штекер американского исполнения
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- 115 В, 15 А
- Соответствие стандарту UL-498

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | 1 | Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов |
| 2 | | Розетки американского исполнения, полиамид, RAL 7035, клавишный выключатель (с подсветкой) см. в информации для заказа |
| 3 | 2 | Наконечник, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Сетевой кабель, черный, 2 м, 05VV-F 3G 1,5 мм ² , литой штекер американского исполнения, ПВХ |
| 5 | 2 | Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035, только для 19" исполнений |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Описание | Кол-во розеток | Длина дюймы | Длина мм | Глубина мм | Заказ № |
|--------------------|----------------|-------------|----------|------------|------------------|
| USA | 11 | 19" | 438.5 | 44 | 60110-240 |
| USA | 15 | – | 947.5 | 44 | 60110-241 |
| USA с выключателем | 11 | 19" | 438.5 | 44 | 60110-242 |

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас **Заказ №/05**

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу **Заказ №/35**

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. **20110-068**


Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. 23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно


Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SWISS



00705006

DTA44124



Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

- Панели электропитания с розетками швейцарского исполнения, по выбору с клавишным выключателем
- Монтажная высота 1 U
- Сетевой кабель, 2 м, штекер швейцарского исполнения
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- 230 В, 13 А
- В соответствии с SEV.IEC 60884



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | 1 | Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для установки розеток и функциональных элементов |
| 2 | | Розетки швейцарского исполнения (полиамид, RAL 7035) и выключатель с подсветкой, вид и количество см. в информации для заказа |
| 3 | 2 | Наконечник, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV-F 3G 1,0 мм ² , с литым штекером швейцарского исполнения, ПВХ |
| 5 | 2 | Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035 |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Описание | Кол-во розеток | Длина дюймы | Длина мм | Глубина мм | Заказ № |
|--------------------------------|----------------|-------------|----------|------------|------------------|
| Swiss | 10 | 19" | 438.5 | 44 | 60110-246 |
| Swiss с клавишным выключателем | 9 | 19" | 438.5 | 44 | 60110-247 |

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу Заказ №/35

Принадлежности

| | |
|---|------------------|
| Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. | 20110-068 |
|---|------------------|

Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. 23130-010

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ И ОТОБРАЖЕНИЯ НА ЛОКАЛЬНОМ ДИСПЛЕЕ



- 1: индикатор фазы (P1) – показывает измеренные значения фаз
 2: частота (Гц) – текущая частота сети
 3: измерение мощности (кВт) – фактическая потребляемая мощность пользовательского оборудования с учетом сдвига фаз (потребление мощности подключенными приборами)
 4: рабочее напряжение (В) – подаваемое напряжение сети, к которой подключен измеритель мощности
 5: фазовый угол (°) – смещение фазы в электросети
 6: ампер (А) – актуальная сила тока подключенных приборов
 7: киловатт-час (кВтч) – счетчик энергии для регистрации расхода электроэнергии подключенными приборами

- Панель электропитания с розетками Schuko или IEC 60320-C13
- Встроенная функция измерения и отображение на локальном дисплее
- Монтажная высота 1 U
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | 1 | Алюминиевый профиль, 1 U, анодированный, для крепления розеток и дисплея |
| 2 | | Розетки, полиамид, вид и количество см. в информации для заказа |
| 3 | 2 | Наконечник, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Сетевой кабель, цвет черный, 2 м, 05VV-F 3G 1,5 мм ² , с литым штекером SCHUKO/UTE, ПВХ |
| 5 | 2 | Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035 |
| 7 | 1 | Руководство по эксплуатации |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Высота U | Длина мм | Измерение | Глубина мм | Кол-во розеток | Référence |
|----------|----------|-----------|---------------------|----------------|------------------------------|
| 1 | 19" | 438.5 | I, U, P, f, cos phi | 44 | 7 x SCHUKO 60110-294 |
| 1 | 19" | 438.5 | I, U, P, f, cos phi | 44 | 8 x IEC C13 60110-296 |


Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас **Заказ №/05**

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу **Заказ №/35**

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, **20110-068**
 в упаковке 2 шт.

Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, **23130-010**
 высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.



Принадлежности для шкафов – Панели

19" ТОКОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, 3 ФАЗЫ



00708033



00708035

Автоматический выключатель (для каждой розетки и фазы)



00708034

Задняя сторона: скоба штекерного разъема и резьбовое кабельное соединение



00708041

Сетевой кабель для блоков розеток Wieland®

- Трехфазный токораспределитель для подключения однофазных потребителей или панелей электропитания
- Трехфазное подключение 400 В_{перем. тока} (32 или 63 А)
- Розетки IEC 60320-C19
 - 6 x 230 В_{перем. тока} в исполнении 32 А на фазу
 - 9 x 230 В_{перем. тока} в исполнении 63 А на фазу
- Автоматический выключатель 16 А для каждой розетки



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | 1 | 19" распределитель тока, 3 У, сталь 1,5 мм, RAL 7021, ввод сетевого кабеля PG M32 |
| 2 | 6/9 | Розетки IEC 60320-C19, с кабельным фиксатором (защита от случайного отсоединения), кол-во см. информацию для заказа |
| 3 | 6/9 | Автоматический выключатель, 16 А, кол-во см. информацию для заказа |
| 4 | 2 | Алюминиевые ручки, цвет черный, с крепежным материалом (прилагаются отдельно) |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Высота мм | Ширина мм | Глубина мм | Выход | Вход | Référence |
|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 131 | 484 | 250 | 6 розеток (2 x 230 В на фазу) | 3 x 32 А (400 В) | 60110-365 |
| 131 | 484 | 250 | 9 розеток (3 x 230 В на фазу) | 3 x 63 А (400 В) | 60110-366 |

Сетевой кабель, штекер IEC 60320 C20, розетка Wieland® для подключения панелей электропитания Wieland® к 19" распределителю тока, длина 1 м, 1 шт. **60110-326**

Сетевой кабель, штекер IEC60320 C20, розетка Wieland® для подключения панелей электропитания Wieland® к 19" распределителю тока, длина 2,5 м, 1 шт. **60110-327**


Сетевой кабель, штекер IEC 60320 C20, розетка Wieland® для подключения панелей электропитания Wieland® к 19" распределителю тока, длина 5 м, 1 шт. **60110-328**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Панели электропитания SCHUKO см. стр. 3.67
- Панели электропитания UTE см. стр. 3.68
- Панели электропитания IEC см. стр. 3.69

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ SCHUKO С СОЕДИНЕНИЕМ WIELAND®



- Монтажная высота 1 U
- Вход со штекером Wieland® GST 18
- Выход с розетками SCHUKO
- Исполнения с защитой от токов перегрузки или без нее
- Розетки белого, черного или красного цвета
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- В соответствии с DIN 57620




Автоматический выключатель токов перегрузки



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | 1 | Анодированный алюминиевый профиль Al, 1 U, длина 438,5 мм, глубина 44 мм, высота 44,45 мм; для установки розеток |
| 2 | 6/8 | Розетки повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, количество и цвет см. в информации для заказа |
| 3 | 2 | Конечная часть, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Штекерное соединение Wieland® GST 18 |
| 5 | 2 | Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035 |



Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно
- Сетевой кабель см. стр. 3.70
- 19"-токораспределитель для подключения нескольких панелей электропитания см. стр. 3.66

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Описание | Кол-во розеток | Длина дюймы | Длина мм | Глубина мм | Функциональный элемент | Référence |
|--------------------------------|----------------|-------------|----------|------------|---|------------------|
| SCHUKO, цвет белый, Wieland® | 6 | 19" | 438.5 | 44 | Автоматический выключатель токов перегрузки | 60110-352 |
| SCHUKO, цвет черный, Wieland® | 6 | 19" | 438.5 | 44 | Автоматический выключатель токов перегрузки | 60110-353 |
| SCHUKO, цвет красный, Wieland® | 6 | 19" | 438.5 | 44 | Автоматический выключатель токов перегрузки | 60110-354 |
| SCHUKO, цвет белый, Wieland® | 8 | 19" | 438.5 | 44 | – | 60110-343 |
| SCHUKO, цвет черный, Wieland® | 8 | 19" | 438.5 | 44 | – | 60110-344 |
| SCHUKO, цвет красный, Wieland® | 8 | 19" | 438.5 | 44 | – | 60110-345 |

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас

Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу

Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.


20110-068

Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.

23130-010

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ UTE С СОЕДИНЕНИЕМ WIELAND®



- Монтажная высота 1 U
- Вход со штекером Wieland® GST 18
- Выход с розетками UTE
- Исполнения с защитой от токов перегрузки или без нее
- Розетки белого, черного или красного цвета
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- В соответствии с NFC 61-303




КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | 1 | Анодированный алюминиевый профиль Al, 1 U, длина 438,5 мм, глубина 44 мм, высота 44,45 мм; для установки розеток |
| 2 | 6/8 | Розетки повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, количество и цвет см. в информации для заказа |
| 3 | 2 | Конечная часть, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Штекерное соединение Wieland® GST 18 |
| 5 | 2 | Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035 |



Автоматический выключатель токов перегрузки



Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно
- Сетевой кабель см. стр. 3.70
- 19"-токораспределитель для подключения нескольких панелей электропитания см. стр. 3.66

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Описание | Кол-во розеток | Длина дюймы | Длина мм | Глубина мм | Функциональный элемент | Référence |
|-----------------------------|----------------|-------------|----------|------------|---|------------------|
| UTE, цвет белый, Wieland® | 6 | 19" | 438.5 | 44 | Автоматический выключатель токов перегрузки | 60110-355 |
| UTE, цвет черный, Wieland® | 6 | 19" | 438.5 | 44 | Автоматический выключатель токов перегрузки | 60110-356 |
| UTE, цвет красный, Wieland® | 6 | 19" | 438.5 | 44 | Автоматический выключатель токов перегрузки | 60110-357 |
| UTE, цвет белый, Wieland® | 8 | 19" | 438.5 | 44 | – | 60110-346 |
| UTE, цвет черный, Wieland® | 8 | 19" | 438.5 | 44 | – | 60110-347 |
| UTE, цвет красный, Wieland® | 8 | 19" | 438.5 | 44 | – | 60110-348 |

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас

Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу

Заказ №/35

Принадлежности

Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт.

20110-068

Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт.

23130-010

Принадлежности для шкафов – Панели

ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ IEC С СОЕДИНЕНИЕМ WIELAND®



- Монтажная высота 1 U
- Вход со штекером Wieland® GST 18
- Выход с розетками IEC 60320 C13
- Исполнения с защитой от токов перегрузки или без нее
- Розетки белого, черного или красного цвета
- При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- В соответствии с IEC 60320

00708046

dta44118



Стопорные язычки

00708036



Автоматический выключатель токов перегрузки

00708049




КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | 1 | Анодированный алюминиевый профиль Al, 1 U, длина 438,5 мм, глубина 44 мм, высота 44,45 мм; для установки розеток |
| 2 | 6/12 | Розетки повернуты на 35° (для возможности использования коленчатых штекеров), полиамид, RAL 7035, количество и цвет см. в информации для заказа |
| 3 | 2 | Конечная часть, полиамид, RAL 7035 |
| 4 | 1 | Штекерное соединение Wieland® GST 18 |
| 5 | 2 | Монтажный кронштейн, ПА, RAL 7035 |

ПРИМЕЧАНИЕ

- Монтажный кронштейн для вертикального монтажа следует заказывать отдельно
- Сетевой кабель см. стр. 3.70
- 19"-токораспределитель для подключения нескольких панелей электропитания см. стр. 3.66



Поз. 6: Монтажный кронштейн для вертикальной установки

00704051

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Описание | Кол-во розеток | Длина дюймы | Длина мм | Глубина мм | Функциональный элемент | Référence |
|-----------------------------|----------------|-------------|----------|------------|---|------------------|
| IEC, цвет белый, Wieland® | 6 | 19" | 438.5 | 44 | Автоматический выключатель токов перегрузки | 60110-349 |
| IEC, цвет черный, Wieland® | 6 | 19" | 438.5 | 44 | Автоматический выключатель токов перегрузки | 60110-350 |
| IEC, цвет красный, Wieland® | 6 | 19" | 438.5 | 44 | Автоматический выключатель токов перегрузки | 60110-351 |
| IEC, цвет белый, Wieland® | 12 | 19" | 438.5 | 44 | – | 60110-340 |
| IEC, цвет черный, Wieland® | 12 | 19" | 438.5 | 44 | – | 60110-341 |
| IEC, цвет красный, Wieland® | 12 | 19" | 438.5 | 44 | – | 60110-342 |

Поставка: смонтирован в шкаф или на каркас

Заказ №/05

Поставка: прилагается отдельно к шкафу или каркасу

Заказ №/35

Принадлежности

| | |
|---|------------------|
| Поз. 6: Монтажный кронштейн для панели электропитания для вертикального монтажа, сталь 2 мм, в упаковке 2 шт. | 20110-068 |
| Крепежная пластина для монтажа двух панелей электропитания рядом друг с другом Для вертикального монтажа, сталь 2 мм, высота 70 мм, ширина 135 мм, в упаковке 2 шт. | 23130-010 |
| Стопорный язычок для штекера IEC 60320-C13 в упаковке 12 шт. | 60110-362 |
| Сетевой кабель Для стопорного язычка штекера IEC 60320-C14, гнездо IEC 60320 C13, 0,5 м, 1 шт. | 60110-360 |
| Сетевой кабель Для стопорного язычка штекера IEC 60320-C14, гнездо IEC 60320 C13, 1 м, 1 шт. | 60110-361 |

Принадлежности для шкафов – Панели

ШТЕКЕРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ WIELAND®



00708031

- Для удобного подключения к сети электропитания
- Различные штекеры
- Сетевые кабели различной длины



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| Поз. | Кол-во | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | 1 | Сетевой кабель, 1,5 мм ² , черный, вход/выход и длина см. информацию для заказа |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


| Вход | Сила тока А | Выход | Длина м | Référence |
|---|----------------|-----------------|------------|------------------|
| Без штекера, с втулочными наконечниками | 16 | Wieland® GST 18 | 1 | 60110-320 |
| Без штекера, с втулочными наконечниками | 16 | Wieland® GST 18 | 2.5 | 60110-321 |
| Без штекера, с втулочными наконечниками | 16 | Wieland® GST 18 | 5 | 60110-322 |
| IEC 60309 | 16 | Wieland® GST 18 | 1 | 60110-323 |
| IEC 60309 | 16 | Wieland® GST 18 | 2.5 | 60110-324 |
| IEC 60309 | 16 | Wieland® GST 18 | 5 | 60110-325 |
| IEC 60320 C20 | 16 | Wieland® GST 18 | 1 | 60110-326 |
| IEC 60320 C20 | 16 | Wieland® GST 18 | 2.5 | 60110-327 |
| IEC 60320 C20 | 16 | Wieland® GST 18 | 5 | 60110-328 |
| SCHUKO/UTE | 16 | Wieland® GST 18 | 1 | 60110-329 |
| SCHUKO/UTE | 16 | Wieland® GST 18 | 2.5 | 60110-330 |
| Штекер BS | 13 | Wieland® GST 18 | 1 | 60110-331 |
| Штекер BS | 13 | Wieland® GST 18 | 2.5 | 60110-332 |

ПРИМЕЧАНИЕ

- Другие исполнения входа/выхода и длины кабеля по дополнительному запросу

Принадлежности для шкафов – Панели

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА С 19" РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ТОКА И ПАНЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С СОЕДИНЕНИЕМ WIELAND®



- Модульное построение распределения
- Подключение электромонтером только трехфазного 19" распределителя тока в шкафу
- Простое подключение панелей электропитания с помощью сетевых соединительных кабелей по принципу "Plug & Play"

ПРИМЕР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

| Поз. | Описание |
|------|--|
| 1 | 19" распределитель тока |
| 2 | Трехфазный сетевой кабель |
| 3 | Панели электропитания с соединением Wieland®, цвет красный |
| 4 | Панели электропитания с соединением Wieland®, цвет черный |
| 5 | Сетевой кабель для соединения 19" распределителя тока и панели электропитания |
| 6 | Сетевой кабель для соединения панели электропитания и пользовательского оборудования (например, сервера) |

01008070

North America

Warwick, RI, USA

Tel +1.800.525.4682

San Diego, CA, USA

Tel +1.800.854.7086

Europe, Middle East & India

Straubenhardt, Germany

Tel +49 7082 794 0

Betschdorf, France

Tel +33 3 88 90 64 90

Warsaw, Poland

Tel +48 22 209 98 35

Hemel Hempstead,

Great Britain

Tel +44 1442 24 04 71

Lainate, Italy

Tel +39 02 932 714 1

Dubai, United Arab Emirates

Tel +971 4 37 81 700

Bangalore, India

Tel +91 80 67152000

Istanbul, Turkey

Tel +90 216 250 7374

Asia Pacific

Shanghai, China

Tel +86 21 2412 6943

Singapore

Tel +65 6768 5800

Shin-Yokohama, Japan

Tel +81 45 476 0271

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



[nVent.com/SCHROFF](https://www.nVent.com/SCHROFF)