Шкафы Varistar Colocation

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДОСТУПА И УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ РАЗВОДКИ

В качестве новой стандартной серии nVent SCHROFF Varistar Colocation компания nVent представляет надежный шкаф с несколькими секциями, разработанный специально для ИТ-инфраструктуры и центров обработки данных.

SCHROFF шкафы Varistar Colocation с двумя, тремя или четырьмя секциями изготавливаются с восемью различными размерами. Дополнительные элементы оснащения и облицовки конфигурируются из ассортимента стандартных изделий.

Шкаф оснащен надежными перегородками (полками) и кабельными лотками с многоточечным креплением на раме.

Полки и кабельные лотки каждой секции четко разделены. Это обеспечивает оптимальную безопасность доступа к встроенным компонентам. Кроме того, благодаря конструкции разделительных перегородок их можно использовать в качестве кабельных полок.

Система двухточечного запирания двери оснащается, как правило, кодовыми замками (числовой код и универсальный ключ), что обеспечивает безопасность и надежность шкафа.

Продуманная организация укладки кабелей позволяет разделить сетевые и силовые кабели. При этом кабели можно вводить сверху, снизу, а также слева или справа.

ПРЕИМУЩЕСТВА ШКАФОВ VARISTAR COLOCATION

- Большой выбор стандартных размеров и конфигураций
- Короткие сроки поставки (10 рабочих дней)
- Готовые инфраструктурные решения и комбинации изделий
- Надежное запирание
- Универсальные кабельные вводы и разделение сетевых и силовых кабелей

Шкафы Varistar Colocation



Вид сбоку

- Кабельный ввод справа и слева для каждой секции
- Боковые кабельные лотки для соответствующей секции по всей высоте шкафаа



Вид секции изнутри

- Разделительная перегородка служит также в качестве кабельной полки

Вид изнутри с открытой дверью

- Двухточечное запирание для оптимальной безопасности

Секции	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Номер для заказа
2	2000	600	1000	10130-202
		800		10130-205
		600	1200	10130-214
		800		10130-217
3	2000	600	1000	10130-203
		800		10130-206
		600	1200	10130-215
		800		10130-218
4	2000	600	1000	10130-204
		800		10130-207
		600	1200	10130-216
		800		10130-219
2	2200	600	1000	10130-208
		800		10130-211
		600	1200	10130-220
		800		10130-223
3	2200	600	1000	10130-209
		800		10130-212
		600	1200	10130-221
		800		10130-224
4	2200	600	1000	10130-210
		800		10130-213
		600	1200	10130-222
		800		10130-225

Дополнительную информацию см. на сайте: **nVent.com/SCHROFF**

Европа

Штраубенхардт, Германия
Тел.: +49.7082.794.0

Бецдорф, Франция
Тел.: +33.3.88.90.64.90

Варшава, Польша
Тел.: +48.22.209.98.35

Хемел-Хемпстед, Великобритания
Тел.: +44.1442.24.04.71

Лаинате, Италия
Тел.: +39.02.932.714.1

Северная Америка

Уорик, Род-Айленд, США
Тел.: +1.800.525.4682

Сан-Диего, Калифорния, США
Тел.: +1.800.525.4682

Ближний Восток & Индия

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Тел.: +971.4.37.81.700

Бангалор, Индия
Тел.: +91.80.6715.2001

Стамбул, Турция
Тел.: +90.216.250.7374

Азия

Шанхай, Китай
Тел.: +86.21.2412.6943

Сингапур
Тел.: +65.6768.5800

Йокогама, Япония
Тел.: +81.045.476.0271

nVent.com

Наше внушительное портфолио брендов:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2018 nVent. Все знаки и логотипы nVent принадлежат компании nVent Services GmbH /ее аффилированным лицам или лицензированы ими. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Компания nVent оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.