ヨーロッパ

Straubenhardt, Germany	Tel: +49 7082 794 0
Betschdorf, France	Tel: +33 3 88 90 64 90
Warsaw, Poland	Tel: +48 22 209 98 35
Hemel Hempstead, Great Britain	Tel: +44 1442 24 04 71
Assago, Italy	Tel: +39 02 5776151 224

北米

All locations	Tel: +1.763 422.2661

中東＆インド

Dubai, United Arab Emirates	Tel: +971 4 37.81 700
Bangalore, India	Tel: +91.80 67152000
Istanbul, Turkey	Tel: +90.216.250.7374

アジア

Shanghai, China	Tel: +86.21.2412. 6943
Qingdao, China	Tel: +86. 523. 8771 6101
Singapore	Tel: +65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan	Tel: +81.45.476.0271



CONNECT AND PROTECT

バリスターMIL 901D

耐震キャビネット

Our powerful portfolio of brands:

HOFFMAN SCHROFF RAYCHEM TRACER CADDY ERICO

エヌヴェントジャパン株式会社
エンクロージャー事業部

本社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-10
YS新横浜ビル3F
電話 045-476-0281
FAX 045-476-0289
Email: nvent_japan@nVent.com

大阪支店
〒222-0033
大阪府大阪市淀川区宮原5-1-3
NLC新大阪アースビル9階903号室
電話 06-6399-1630
FAX 06-6399-1631
Email: nvent_japan@nVent.com

https://schroff.nvent.com/ja/schroff-apac

©2018 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates.
All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.

Schroff-SB-H81950-VaistarIndiaBrochure-EN-1805

SCHROFF

耐震キャビネット

バリスター MIL 901D

過酷な環境下での使用に適応

認 定 規 格：MIL-STD-901D

過酷な環境に耐えうる性能：車両、船舶、航空機搭載に最適な堅牢さと信頼性

信　頼　性：高周波に対するシールド対策
（60db 1GHz, 40db 3GHz）

防 護 レ ベ ル：防塵防水レベル IP55

耐 久 性 能：亜鉛メッキと紛体塗装フレームによる二重の腐食防止



nVent.com

耐震キャビネット


バリスター MIL 901D

妥協のない堅牢さと経済性の両立


– カスタマイズド・スタンダード –

SCHROFF とそのパートナーであるSocitecは MIL-S-901D 対応の19インチ・ラグド・キャビネットを販売します。
MIL 901Dは海軍船舶用規格で要求される耐振動衝撃基準に適合しています。
また、標準品バリスター・キャビネットをベースとし、需要が高まる下記の仕様にも対応しています。


- ■COTS装置用のケーブルマウント用伸縮素材
- ■19インチ標準仕様
- ■高さ、奥行のバリエーション
- ■アクセサリーの多様性
- ■設計・製造コストの削減
- ■EMCまたはHF対応
- ■ROHS対応



衝撃試験のシミュレーション




シミュレーション結果と実試験との比較



実際の衝撃試験(MIL-S-901D)

Mil適合品からカスタム品まで

特定仕様のキャビネットについて要求されるのは、納入までの迅速さである。
数値的なシミュレーションは、研究施設などで実施される長時間で高価な試験の代わりに短時間で低価格で行えるため非常に有効です。
伸縮性のあるサスペンションは、要求されるキャビネット寸法、重量、設置環境および構成部品の保護を十分に考慮し採用されました。



荷重とたわみの解析

お問い合わせ・ご用命

エヌヴェントジャパン株式会社
エンクロージャー事業部
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-10 YS新横浜ビル３階
TEL (045)476-0281 / FAX (045)476-0289

https://schroff.nvent.com/ja/schroff-apac
Email: nvent_japan@nventco.com