

# Tragarm für Monitor

CONNECT AND PROTECT

## Für Elektronikschränke in der Mess- und Prüftechnik

Moderner Tragarm zur Befestigung eines Flachbildschirms, einer Tastatur und Maus in Industrie- oder Laborumgebungen. Dank perfekt aufeinander abgestimmter Komponenten ist die Montage an Ihren Elektronischränk durch eine Person innerhalb weniger Minuten realisierbar.



### EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Der Tragarm ermöglicht Bildschirmneigungen mit optionalen Schwenk- und Drehfunktionen für individuelle Bedürfnisse. Die Tastaturhalterung kann platzsparend zusammengeklappt werden. Das gesamte System lässt sich platzsparend an die Wand zurückklappen, wenn es nicht benutzt wird. Kabelmanagement innerhalb des Wandkanals.

#### Monitorhalterung für Elektronischränke


- **Super flexibel:** Bietet 12 Zoll vertikale Höheneinstellung
- **Einfache Montage:** Einfache Installation an der Seitenwand oder am Rahmen
- **Maximale Drehung:** Flachbildschirmen Arm schwenkt am Monitorende um 340 Grad und am Montageende um 180 Grad
- **Platzsparend:** Zusammengefaltet nur noch 5 Zoll von der Wand




**Schwenkbar +-90°**

- Unterstützung für Flachbildschirme von 15" bis 24"
- Zulässiges Gewicht: bis zu 10 kg
- Abnehmbarer Arm
- Panorama-Verstellung (90° auf jeder Seite)
- Neigung: -20" bis 90"
- Material: Stahl und Aluminium
- Schraubentyp: M4

**Artikelnummer: 60118-562**



**Kabelführung**



**Schwenkbar +-90°**

- Gelenkarm für einen Monitor bis zu 24"
- Maximal unterstütztes Gewicht: 8 kg
- Ausrichtbar: Neigung (+5 / 35"), 90° Drehung 360°
- Einstellbare Höhe: 124 mm
- Material, Stahl, Kunststoff, Aluminium
- VESA: 100x100 mm, 75x75 mm
- Unterstützung für Tastatur und Maus
- Kabel-Management-System

**Artikelnummer: 60118-563**



**Kabelführung**

## **BEFESTIGUNGSMATERIAL**

Je nach Schrankvariante (ob Varistar oder Novastar) bitte Befestigungsmaterial separat bestellen.

**Artikelnummer: 25630-184 für den Novastar Schrank**

**Artikelnummer: 25630-185 für den Varistar Schrank**

### **NORDAMERIKA**

#### **Alle Standorte**

Tel +1.800.525.4682

### **EUROPA**

#### **Straubhardt, Deutschland**

Tel +49.7082.794.0

#### **Betschdorf, Frankreich**

Tel +33.388.90.64.90

#### **Warschau, Polen**

Tel +48.22.209.98.35

#### **Assago, Italien**

Tel +39.02.932.714.1

### **ASIEN/PAZIFIK**

#### **Shanghai, P.R. China**

Tel +86.21.2412.6943

#### **Qingdao, China**

Tel +86.523.8771.6101

#### **Singapore**

Tel +65.6768.5800

#### **Shin-Yokohama, Japan**

Tel +81.45.476.0271

### **NAHER OSTEN & INDIEN**

#### **Dubai, Vereinigte Arabische Emirate**

Tel +971.4.37.81.700

#### **Bangalore, Indien**

Tel +91.80.67152001

#### **Istanbul, Türkei**

Tel +90.216.250.7374



Unser starkes Markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**