

Serie 35-6 PCB-Tainer

CONNECT AND PROTECT




GEWICHT

0,37 g/cm (0,033 oz/in)

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHES






GEHÄUSE

- **Material:** 0,20 mm (0,008") starkes Berylliumkupfer nach ASTM B-194 oder Edelstahl nach ASTM A-366
- **Oberfläche:** Siehe Tabelle der Oberflächen auf der Rückseite




Einheiten: mm (in)

Sofern nicht anders angegeben:
 $0,xx = \pm 0,25$, $0,x = \pm 0,5$
 $(0,xxx = \pm 0,010, 0,xx = \pm 0,02)$



DETAIL ZUM BEFESTIGUNGSLÖCH



DETAIL ZUR OPTION AUFGEWEITETER EINGANG

Artikelnummer	
Serie 35-6 PCB	35 C F -6 B - 2 - 10 - 5
Zentrales Befestigungsloch	
Zentrales Befestigungsloch _____ C	
Ohne _____ [leer]	
Aufgeweiteter Eingang	
Aufgeweiteter Eingang _____ F	
Ohne: _____ [leer]	
Material	
Berylliumkupfer _____ B	
Oder Kennung aus Tabelle Materialien wählen	
Leiterplattenstärke	
Leiterplattenstärke 1,59 (0,063) _____ 2	
Oder Kennung aus Tabelle Abmessungen wählen	
Länge	
Länge in Schritten von 12,7 (0,50) _____ 4 [50,8 (2,00)]	
bis 12 [152,4 (6,00)]	
Oberfläche	
vergoldet _____ 5	
Oder Kennung aus Tabelle „Oberfläche“ wählen	
Für Material „CR“ ist keine Strich-Nummer erforderlich. Edelstahlteile werden nur passiviert.	

Artikelnummern-Beispiel:

35F-6B-3-10-6

PCB-TAINER Serie 35, Berylliumkupfer mit aufgeweitetem Eingang, für Leiterkarten mit Stärke 2,38 mm (0,094 in), Länge 127,00 mm (5,00 in), Oberfläche vernickelt.

TABELLE MATERIALIEN

KEN-NUNG	MATERIAL
B	BERYLLIUMKUPFER, 1/4H NACH ASTM-B-194
BH	BERYLLIUMKUPFER, 1/4HT NACH QQ-C-533, WÄRMEBEHANDELT
CR	EDELSTAHL, TYP 301 COND 1/4 H NACH AMS 5517

TABELLE „OBERFLÄCHE“

STRICH #	MATERIAL
[leer]	VERSILBERT NACH QQ-S-365, TYP III, GRAD A
-1	OHNE
-2	EBONOL NACH MIL-F-495 FÜR BERYLLIUM-KUPFER NACH MIL-C-13924 FÜR STAHL
-3	CADMIUM NACH QQ-P-416, TYP 2, KLASSE 2
-4	VERKUPFERT NACH MIL-C-14550, KLASSE 2
-5	VERGOLDET NACH MIL-G-45204, TYP 1, KLASSE 1
-6	VERNICKELT NACH QQ-N-290, KLASSE 1, GRAD G, GLÄNZEND
-7	VERZINKT, FARBLOS CHROMATISIERT NACH ASTM-B-633, Fe/Zn 8
-8	VERZINKT, GELBCHROMATISIERT NACH ASTM-B-633, Fe/Zn 8

TABELLE ABMESSUNGEN

PLATTENSTÄRKE

STRICH #	A	B	C MAX	D	E
-1	0,79 (0,031)	4,58 (0,180)	8,39 (0,330)	7,57 (0,298)	3,97 (0,156)
-2	1,59 (0,063)	4,58 (0,180)	8,39 (0,330)	7,57 (0,298)	3,97 (0,156)
-3	2,38 (0,094)	4,58 (0,180)	8,39 (0,330)	7,57 (0,298)	3,97 (0,156)
-4	3,18 (0,125)	4,58 (0,180)	9,40 (0,370)	8,39 (0,330)	3,97 (0,156)

nVent SCHROFF GmbH

Langenalber Strasse 96-100
D-75334 Straubenhardt Germany
+49 (0) 7082 794 0

BIRTCHER™



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER