

### Unité de distribution d'alimentation modulaire avec arrêt d'urgence

**LA MEILLEURE SOLUTION POUR DÉVELOPPER UN PDU AVEC FONCTIONS D'ARRÊT D'URGENCE ET DE SÉCURITÉ**

L'unité de distribution d'alimentation (PDU) nVent SCHROFF Rack Safety Plus, avec fonction de sécurité pour intégration dans une baie électronique 19", est idéale pour les systèmes de test partiellement et entièrement automatisés. L'unité enfichable assure la distribution d'alimentation et comprend toutes les fonctions de sécurité conformément aux normes EN 60947-5-1 et EN 60204. Vous avez le choix entre plusieurs configurations standard différentes ou vous pouvez créer votre propre configuration en utilisant le configurateur en ligne de nVent, avec des composants prédéfinis.



#### FLEXIBLE

- Concept modulaire avec 300 000 options de modification différentes.
- Une vaste expérience grâce à la gestion de projets personnalisés.
- Toutes les fonctions nécessaires réunies en un seul système.



#### CERTIFICATION

- Certification CE.
- Test de gestion thermique et test CEM.
- La fonction d'arrêt d'urgence répond aux exigences des normes EN 60947-5-1 et EN 60204-1.



#### CLÉ EN MAIN

- Configurateur en ligne permettant de modifier l'unité en 5 minutes.
- Toute modification basée sur la plateforme standard est livrée sous 3 semaines.
- Unité certifiée et testée pour une intégration immédiate dans les applications clients.



## INFORMATIONS

### Caractéristiques générales

- Facteur de forme : 3 U, 19", profondeur 547,1 mm
- Entrée d'alimentation avec fusible
- Commutateur principal
- Commutateur ON / OFF
- Système d'arrêt d'urgence
- Connecteur de sortie d'état d'arrêt d'urgence
- Connecteur AC ou groupe de connecteurs
- LED d'état

### Configurations possibles

- Entrée secteur : 400 V triphasé ou 230 V monophasé
- Différents connecteurs
- Filtre CEM
- Différentes sorties AC
- Différentes sorties DC
- Sorties de service AC
- Disjoncteur RCD
- Capot transparent
- Protection contre les surtensions
- Limiteur de courant d'appel
- Différentes dimensions



Référence	21270-001	21270-003	21270-005
Entrée secteur	3-phases, 400 V AC	1-phase, 230 V AC	1-phase, 230 V AC
Connecteur secteur	IEC 60309 3L+N+PE, 6h	IEC 60320-C20	CEI 60309 L+N+PE, 6h
Filtre CEM	Oui	Non	Non
Protection contre les surtensions	Oui	Non	Oui
Limiteur de courant d'appel	Oui	Non	Non
Dispositif de courant résiduel RCD	Oui	Oui	Oui
Capot pour disjoncteur	Oui	Non	Oui
Prise de service	À l'avant : Schuko À l'arrière : C13	À l'avant : C13	À l'avant : Schuko
Sorties AC	12x C13, 3x C19	12x C13, 3x C19	6x Schuko
Sortie 24 V DC	350 W	Non	Non

## CONFIGURATEUR PRODUIT

Sélectionnez la tension d'entrée, de sortie, et les caractéristiques supplémentaires telles qu'une protection contre les surtensions ou un filtre CEM en fonction de votre infrastructure.

Consultez : <https://configurators.schroff.biz/fr/rack-safety-plus>

### AMÉRIQUE DU NORD

#### Tous les sites

Tel +1.800.525.4682

### EUROPE

#### Allemagne

Tel +49.7082.794.0

#### France

Tel +33.388.90.64.90

#### Suède, Norvège, Finlande

Tel +46.8.683.61.00

#### Royaume-Uni, Irlande

Tel +44.144.2218.768

#### Pologne

Tel +48.22.209.98.35

#### Italie

Tel +39.02.932.714.1

### ASIE/PACIFIQUE

#### République Populaire de Chine

Tel +86.21.2412.6943

#### Singapour

Tel +65.6768.5800

#### Japon

Tel +81.45.476.0271

### MOYEN-ORIENT ET INDE

#### Émirats Arabes Unis

Tel +971.4.823.8666

#### Inde

Tel +91.80.6715.8900

#### Turquie

Tel +90.541.3680941



Notre éventail complet de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**