

Wedge-Lok série 40

CONNECT AND PROTECT



LARGEUR DE RAINURE RECOMMANDÉE

Carte de circuit imprimé + 7,62 (0,300)

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ

80 N-cm (7 in-lbs)

POIDS

1,07 g/cm (0,096 oz/po)

MATÉRIAUX ET FINITIONS

SEGMENTS

- **Matériau:** Alliage d'aluminium 6061-T6 selon QQ-A-200/8
- **Finition:** Voir le tableau des finitions ci-contre

VIS ET RONDELLES

Vis à tête hexagonale de 0,09 po ou 2,5 mm, selon la configuration de montage




- **Matériau:** Acier inoxydable série 300 selon QQ-S-763 ASTM A-582
- **Finition:** Passivation selon AMS2700

RONDELLE DE BLOCAGE ET PLATE EN OPTION

- **Matériau:** Acier inoxydable série 300 selon QQ-S-763 et ASTM A-582
- **Finition:** Passivation selon AMS2700


CONTRE-ÉCROU EN OPTION

- **Matériau:** Acier inoxydable type A286 selon ASTM AMS 5525
- **Finition:** Plaque d'argent selon AMS 2410




OPTION VI

Indique que le montage est déverrouillé (ajoute 5,1 (0,20) à la longueur de vis)




OPTION LF

Offre une résistance supplémentaire aux chocs et aux vibrations (ajoute 2,5 (0,10) à la longueur de vis)




OPTION LN

Capture le segment arrière lorsqu'il n'est pas serré (ajoute 2,5 (0,10) à la longueur de vis)



OPTION L

Offre une résistance supplémentaire aux chocs et aux vibrations

**Code de référence****WEDGE-LOK série 40 trois pièces****40 VI-10-B-LF-LN-S-L****Indicateur visuel en option**Indicateur visuel **VI**
Aucun **[Vierge]****Longueur**Longueur en pas de 12,7 (0,50) **4** [50,8 (2,00)]
à 24 [304,8 (12,00)]**Finition**Anodisé noir **B**
ou sélectionnez la lettre du code dans le Tableau des finitions**Rondelles de blocage/plate et contre-écrou**Rondelle de blocage et rondelle plate **LF**
Aucun **[Vierge]**Contre-écrou **LN**
Aucun **[Vierge]****Montage**Trous taraudés 2-56 UNC-2B **S**
Ou sélectionnez la lettre du code dans le Tableau des méthodes de fixation**Patch de verrouillage**Patch de verrouillage **L**
Aucun **[Vierge]****Exemple de code de référence : 40VI-12-LF**

WEDGE-LOK série 40 trois pièces, 152,4 (6,00) de long, avec indicateur visuel en option, finition pellicule chimique, fixation par trou de rivet standard et rondelle de blocage et plate en option.

TABLEAU DES FINITIONS

LETTRE DU CODE	FINITION DE SURFACE
[vierge]	PELLICULE CHIMIQUE SELON MIL-DTL-5541, TYPE 1, CLASSE 1A, OR, NON CONFORME À LA NORME ROHS
CC	PELLICULE CHIMIQUE SELON MIL-DTL-5541, TYPE II, CLASSE 1A, INCOLORE
EN	NICKEL AUTOCATALYTIQUE SELON MIL-C-26074, CLASSE 4, CATÉGORIE B, BRILLANT
N	PLACAGE NICKEL SELON QQ-N-290, CLASSE 1, CATÉGORIE G, BRILLANT
B	ANODISÉ NOIR SELON MIL-A-8625, TYPE II, CLASSE 2
B3	ANODISÉ NOIR DUR SELON MIL-A-8625, TYPE III, CLASSE 2
B3D	ANODISÉ NOIR DUR AVEC SYSTÈME DE LUBRIFICATION SÈCHE SELON MIL-L-46010

TABLEAU DES MÉTHODES DE FIXATION

LETTRE DU CODE	MÉTHODE
[vierge]	MONTAGE PAR RIVET (ø 1,70 + 0,10/-0,03 (0,067 + 0,004/0,001) TRAVERSANT $\perp$ ø 3.96 (.156) $\sqrt$ 5.08 (.200) $\vee$ 3.56 (.140) x 100°)
A	SANS TROUS DE FIXATION
S	TROU TARAUDÉ 2-56 UNC-2B
T	TROU TARAUDÉ 0-80 UNF-2B
M2	TROU TARAUDÉ M2 X 0,40
M	TROU TARAUDÉ M2,5 X 0,45
RE-MARQUE:	LES PIÈCES À RIVET (VIERGE) SONT EXPÉDIÉES NON MONTÉES

nVent SCHROFF SAS,

Z.I. 4, rue du Marais, Boîte Postale 16
67660 Betschdorf France
+33 (0) 3 88 90 64 90

BIRTCHER™

Notre solide portefeuille de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER