

INTERSCALE POUR RASPBERRY PI

LA PROTECTION PARFAITE POUR RASPBERRY PI 3 MODÈLE B ET PI 2 MODÈLE B



Le coffret exclusif SCHROFF Interscale est idéal pour héberger les cartes Raspberry Pi 3 modèle B et Pi 2 modèle B. Le kit contient tous les accessoires nécessaires pour le montage, notamment des pieds en caoutchouc, la visserie de fixation pour la carte et un support universel fiable.

Le coffret en métal Interscale est protégé par un revêtement poudré (RAL 9005 noir foncé) qui lui permet d'allier longévité et esthétique. Il est basé sur une construction spéciale de verrouillage avec languettes, qui assure une protection CEM intégrée sans joint CEM supplémentaire. Grâce à sa conception, le coffret entièrement assemblé fournit une excellente protection pour la carte montée. Les composants électroniques intégrés sont facilement et rapidement accessibles en retirant simplement deux vis.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT

Conception basée sur les normes

- Compatible avec Raspberry Pi 3 modèle B et Pi 2 modèle B, avec les découpes exigées
- Format compact : 32,2 x 65,5 x 89,5 mm (H x L x P)

Simplicité d'assemblage et performance

- Coffret modulaire en trois parties, assemblage facile et fixé avec deux vis uniquement
- Avec entretoises taraudées et vis M2,5 pour le montage de la carte
- Conception innovante offrant une protection CEM intégrée jusqu'à 20 dB à 2 GHz
- Indice de protection IP 30
- Raspberry Pi 3 modèle B : atténuation des signaux Bluetooth et WLAN inférieure à 15%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Châssis avec ouïes d'aération pour dissiper la chaleur générée par les composants installés
- Coffret en métal avec une surface poudrée RAL 9005 (noir foncé)
- Entretoises taraudées M2,5 serties dans la base inférieure du coffret
- Le capot supérieur et la face avant peuvent être retirés lorsque le coffret est assemblé



TABLEAU DE RÉFÉRENCES

Description	Référence
Le kit comprend :	14891-110
Interscale pour Raspberry Pi 3 modèle B et Pi 2 modèle B, RAL 9005 avec perforations	•
Pieds en caoutchouc, autocollants, 4 pièces	•
Vis Torx M2,5, 6 pièces	•
Équerre de fixation murale	•

EN SAVOIR PLUS:

<https://lp.schroff.nvent.com/interscale-small-form-factor-case-solution-fr>

EUROPE

Straubenhardt, Allemagne

Tél. : +49.7082.794.0

Betschdorf, France

Tél. : +33.3.88.90.64.90

Varsovie, Pologne

Tél. : +48.22.209.98.35

Hemel Hempstead, Grande-Bretagne

Tél. : +44.1442.24.04.71

Assago, Italie

Tél. : +39.02.932.714.1

AMÉRIQUE DU NORD

Tous les sites

Tél. : +1.800.525.4682

MOYEN-ORIENT ET INDE

Dubaï, Émirats Arabes Unis

Tél. : +971.4.37.81.700

Bangalore, Inde

Tél. : +91.80.6715.2001

Istanbul, Turquie

Tél. : +90.216.250.7374

ASIE

Shanghai, République Populaire de Chine

Tél. : +86.21.2412.6943

Qingdao, République populaire de Chine

Tél. : +86.523.8771.6101

Singapour

Tél. : +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japon

Tél. : +81.45.476.0271



Notre éventail complet de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER