

Шкафы для электронного оборудования



SCHROFF

19-ДЮЙМОВЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Выбор защитных корпусов для электронного оборудования зависит от условий эксплуатации и требований.

nVent предлагает широкий ассортимент шкафов для электронного оборудования: от простых и функциональных вариантов до экранированных изделий с защитой от высокочастотных помех, ударных нагрузок и вибрации, — а также универсальные рамы для шкафов SCHROFF Varistar и SCHROFF Novastar и большой набор принадлежностей. Все модели SCHROFF можно сконфигурировать для конкретных условий эксплуатации с помощью готовых компонентов.

Мы предлагаем более ста стандартных размеров шкафов и широкий выбор принадлежностей, а также возможность модифицировать изделия, например сделать дополнительные вырезы для вентиляторов и разъемов или подобрать цветное решение.

Модульные рамы универсальны и подходят для любых шкафов размером 19", в том числе изготовленных по индивидуальному заказу.

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Универсальные стальные и алюминиевые рамы.
- Возможность комбинировать более ста размеров шкафов с тысячей элементов облицовки.
- Интеграция и тестирование механических и электрических принадлежностей.
- Изделия от ведущего производителя конфигурируемых шкафов для электронного оборудования с более чем 50-летним опытом работы.


SCHROFF NOVASTAR — АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА НА ВИНТАХ ДЛЯ ШКАФОВ РАЗМЕРОМ 19"

- **Компактные размеры:** рама для шкафа размером 19" имеет ширину всего 553 мм.
- **Инновационность:** принадлежности надежно крепятся на Т-образные боковые пазы.
- **Приятный внешний вид:** элементы облицовки оснащены инновационными быстроразъемными фиксаторами.
- **Практичность:** возможна установка по отдельности, в ряд или друг на друга.



SCHROFF VARISTAR — СВАРНАЯ СТАЛЬНАЯ РАМА ДЛЯ ШКАФОВ РАЗМЕРОМ 19"

- **Стабильность:** устойчива к статической нагрузке до 1600 кг.
- **Надежность:** благодаря высокой степени защиты (до IP55) и экранированию от высокочастотных помех, встроенному в элементы облицовки, рама выдерживает плотность мощности до 60 дБ при частоте 1 ГГц и до 40 дБ при частоте 3 ГГц.
- **Прочность:** высокая механическая устойчивость позволяет использовать рамы в сейсмически активных областях (в зоне 4 по классификации Bellcore в соответствии со стандартом IEC 61587-2).
- **Охлаждение:** системы охлаждения со встроенными воздушно-водяными теплообменниками с охлаждающей способностью 40 кВт.



Для более подробной информации посетите веб-сайт: nVent.com/SCHROFF

Северная Америка

Все города

Тел.: +1.800.525.4682

Европа

Германия

Тел.: +49.7082.794.0

Франция

Тел.: +33.3.88.90.64.90

Польша

Тел.: +48.22.209.98.35

Великобритания

Тел.: +44.1442.24.04.71

Италия

Тел.: 39.02.5776151.224

Азия

Китай

Тел.: 86.21.2412.6943

Сингапур

Тел.: +65.6768.5800

Япония

Тел.: +81.45.476.0271

Ближний Восток и Индия

Объединенные Арабские Эмираты
Тел.: +971.4.37.81.700

Индия

Тел.: +91.80.6715.2001

Турция

Тел.: +90.216.250.7374



Наше внушительное портфолио брендов:

nVent.com

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER

©2018 nVent. Все знаки и логотипы nVent принадлежат компании nVent Services GmbH / ее аффилированным лицам или лицензированы ими. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Компания nVent оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

SCHROFF-SSH-39601858-ElectronicsCabinets-RU-1806