




# Varistar CP Angereihter Serverschrank

10630-024



Position der Nivellierfüße



Kabeleinführung im Dach

## TECHNISCHE DATEN

Tiefe: 1.200 mm  
Höhe: 2.000 mm / 42 HE  
Breite: 800 mm  
Ausführung: Angereicht

## Lieferumfang:

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Geschweißtes Grundgestell (CP) aus Blechprofilen mit umlaufender Mäanderung in 25-mm-Raster für M6-Taptite-Schrauben und/oder M5-Käfigmuttern. Statische Traglast von max. 1.600 kg und dynamische Traglast von 1.000 kg. Farbe RAL 7021
2	1	Dach, Farbe RAL 7021 in 1,5 mm Stahlblechausführung mit Ausbrüchen für Kabeleinführung
3	1	Bürstenleistenset, montiert im rückseitigen Ausbruchbereich
4	1	Fronttür, perforiert, Stahl, mit 180°-Scharnieren, 3-Punkt-Verriegelung und Schwenkhebelgriff, 1333-Schließzylinder, Farbe RAL 7021
5	1	Doppeltür rückseitig, Stahl, mit 180°-Scharnieren und Perforation, 3-Punkt-Verriegelung und Schwenkhebelgriff, 1333-Schließzylinder, Farbe RAL 7021
6	4	19"-Winkelprofile, Stahl, montiert in 740-mm-Intervallen, mit HE-Markierung, Farbe RAL 7021, Winkelprofile können in 25-mm-Schritten versetzt werden
7	4	Traverse, 2,5-mm-Stahl (zur Aufnahme von 19"-Winkelprofilen in 800 mm breiten Schränken)
8	2	Blindplatten mit Ausbrüchen und Bürsten (2 HE – 19"), 1,5-mm-Stahl, Dichtungsmaterial
9	4	Nivellierfuß
10	1	Bodenblende zum Abdichten des Spaltes an der Vorderseite unter dem Schrank bei Integration in Einhausungen
11	1	Erdungssatz, montiert